

Kleinkabelhausanschlußkasten

SVi H 12R-t



SVi H 12R-t

Kleinkabelhausanschlußkasten

Artikelnummer: 59301201

Maße: 150 x 300 x 137 mm

Netzanschlusskasten - Industrie Qualität -, für 230 V Wechselstrom-Netze (L-N-PE / L-PEN) nach VDE-AR-N 4102 (Hausanschlusskasten für einphasigen Anschluss), In=25 A, I_{max}=63 A, bestückt mit: 1 x NH00 Sicherungselement, 1 x N-Klemme, 1 x PE-Klemme, 1 x PE-N Brücke 10mm², 1 x Parkbucht für 2 AdernAnschlussklemmen Zuleitung: Rahmenklemme (6 - 50 mm² CU, 10 - 50 mm² AL)Anschlussklemmen Abgang: Schellenanschluss (2x 2,5-50mm² CU)

Deckel transparent



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II

Abmessungen

Breite:	150 mm
Länge:	300 mm
Höhe:	137 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK07

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
---------------------	------------

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
Prüfzeichen:	VDE (DIN 0660-505)

Zubehör

[59341601 - PVK 416 - Buchsenklemme 1polig, 4x16mm²](#)