

Zählergehäuse

AKi-Z 410 KK



AKi-Z 410 KK

Zählergehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 75841001

Maße: 300 x 600 x 210 mm

Zählergehäuse - Industrie Qualität -, Deckel grau, serienmäßig plombierbar, mit transparentem Klappfenster, mit montiertem Zählerkreuz für Drehstromzähler und Zählerbefestigungsschrauben, mit zusätzlichem Klappfenster zur Bedienung eines selektiven Hauptschalters, inkl. 2 einpoligen HA-Klemmen 25/16 mm² für N und PE, mit 35 mm Normschiene zum Einbau eines selektiven Hauptschalters, mit Doppelmembranstopfen, Verschluss- und Isolierstopfen



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP54
Schutzklasse:	II

Abmessungen

Breite:	300 mm
Länge:	600 mm
Höhe:	210 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-35 °C
Umgebungstemperatur max.:	80 °C
Umgebungstemperatur 24h:	60 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat, glasfaserverstärkt
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt
Material Klappfenster:	Polycarbonat