

Automatengehäuse

GTA 342-KT-t



GTA 342-KT-t

Automatengehäuse

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 01634201
Maße: 320 x 440 x 179 mm

Automatengehäuse - Industrie Qualität -, 3-reihig,
PE/N Klemme, mit jeweils 2 Klemmstellen 16 mm²,
10 Klemmstellen 6 mm², Abdeck- und
Beschriftungsstreifen, 3 x Gehäuseverbinder (GGV)

mit transparenter Klapptür



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	3R
Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Anzahl Teilungseinheiten pro Reihe:	14
Anzahl Reihen:	3
Schutzart:	IP65
belüftet:	nein
Anzahl Teilungseinheiten:	42
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	transparent

Abmessungen

Breite:	320 mm
Länge:	440 mm
Höhe:	179 mm
Innenhöhe:	157 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufbau
plombierbar:	ja
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Flanschvariante:	ja
Anreihbar:	ja
Schlagfestigkeit:	IK08

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zubehör

[07251301 - GFS 13-m - Flanschset](#)