

Leergehäuse

SVi LQ-g



SVi LQ-g

Leergehäuse

Artikelnummer: 59122001
Maße: 150 x 150 x 137 mm

Leergehäuse - Industrie Qualität -, für individuellen Ausbau mit Normschienen oder Montageplatten

IP65, Schutzisoliert, Kasten + Deckel
Polycarbonat, grau ähnl. RAL 7035



Produkteigenschaften

elektrische Eigenschaften

Schutzart UL:	k.A.
Bemessungsbetriebsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP65
Schutzklasse:	II

Farben

Farbe Unterteil:	grau
------------------	------

Abmessungen

Breite:	150 mm
Länge:	150 mm
Höhe:	137 mm
Innenlänge:	140 mm

Abmessungen

Innenbreite:	140 mm
Innenhöhe:	119 mm

Materialeigenschaften

für Außeneinsatz geeignet:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V2
Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Aufputz
Schlagfestigkeit:	IK07

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Kunststoff
Material Oberteil:	Polycarbonat