

Kleinverteiler

AK 14+EMOBIL 11kW-A



AK 14+EMOBIL 11kW-A

Kleinverteiler

Artikelnummer: 73301101

Maße: 315 x 155 x 450 mm

E-Mobility-Infrastrukturverteiler, 1-reihig mit integrierten Belüftungselementen zur Vermeidung von Kondenswasser, bauartgeprüft nach EN 61439-3, anschlussfertig verdrahtet auf Zu- und Abgangsklemmen 10 mm²Beigefügtes Zubehör:Doppelmembranstutzen: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Kabelverschraubungen: 1x M20, 2x M40, Verschlussstopfen, Abdeck- und Beschriftungsstreifen

für eine Wallbox 11kW mit integrierter 6mA DC Überwachung, bestückt mit LS-Schalter 20A, RCCB 40/4/30mA Typ A



Produkteigenschaften

Einbaugeräte

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCB), 40/0,03A, 4-polig, Type A:	1
---	---

elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	400 V
Schutzart:	IP65

Farben

Farbe Unterteil:	grau
Farbe Oberteil:	grau

Abmessungen

Breite:	315 mm
---------	--------

Abmessungen

Länge:	155 mm
Höhe:	450 mm
Innenlänge:	430 mm
Innenbreite:	295 mm

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	750 °C
halogenfrei:	ja
Industriequalität:	ja

mechanische Eigenschaften

Flanschvariante:	ja
------------------	----

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C

Werkstoff

Material Unterteil:	Polycarbonat
Material Oberteil:	Polycarbonat
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Polyamid, glasfaserverstärkt

Zertifikate

Prüfzeichen:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Prüfzeichen:	DLG bestätigte Ammoniakbeständigkeit nach DLG-Prüfvorschrift
Prüfzeichen:	UL-EU (EN 62208)