

Der Smarte Fernseher



Abbildung ähnlich



Energieeffizienzklasse E
Energieverbrauch in kWh/1000h: 36
Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR): 43 (F)



98 cm (39 Zoll)
1366x768 (HD-ready)
schwarz



Smarter Fernsehen mit SmartTV. Neben dem normalen Fernsehempfang und der besten Bildqualität steht Ihnen auch noch unser SmartTV Portal mit seinen zahlreichen Apps zur Verfügung. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.



Die HD-ready Auflösung ermöglicht ein detailliertes Bild mit unglaublicher Tiefe.



Integriertes WLAN ermöglicht den drahtlosen Internetzugang ohne externen WLAN Dongle.



SmartTV bietet Zugriff auf ein großes Angebot an unterschiedlichsten Apps. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, von der Social Media App



Das beliebteste Videoportal auf Ihrem Smart TV inkl. Schnellzugriffstaste auf der Fernbedienung



Mit dem Netflix Button schnell und unkompliziert auf zahlreiche Video-On-Demand Inhalte zugreifen - Genießen Sie diesen Service rund um die Uhr.



Prime Video - Tausende Filme und Serien zum Streamen oder Downloaden



Steuern Sie Ihren TV ganz bequem mit Ihrer Stimme. Kommunizieren Sie mit Alexa über Amazon Echo oder Echo Dot. (*Amazon Echo und Echo Dot sind separat im Handel erhältlich)



Steuern Sie Ihren TV ganz bequem mit Ihrer Stimme.



Genießen Sie dank Dolby Audio™ authentisch klingende Dialoge.



Der digitale HD-Triple Tuner ermöglicht den Empfang von Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen.

*Auf Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs, an 365 Tagen

TELEFUNKEN

E39H446A

Bild	
Bildschirmdiagonale	98 cm (39 Zoll)
Auflösung	1366x768 (HD-ready)
Seitenverhältnis	16:09
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel	178/178
Helligkeit (cd/m ²)	300
Dynamischer Kontrast	Ultra Contrast
Bildwiederholungsfrequenz	400 CMP
MEMC	-
WCG	-
HDR	HDR10 + HLG
Super Resolution + Micro Dimming	-

Anschlussmöglichkeiten	
Antenneneingang	1x RF / 1x F-Stecker
HDMI	3x
SCART	-
USB Anschlüsse	2x
Composite Video / Audio In	Ja
Komponenteneingang (YPbPr)	-
PC Eingang (D-Sub)	VGA (D-Sub)
PC-Audio	via Back AV
Digital Audio Out	Optisch
Kopfhörerausgang	Ja
Subwoofer out (passiv)	-
LAN	1x Ethernet

Empfang / Übertragung	
Digitaler Fernsehempfang (DVB)	-T2 / -C / -S2
Commoninterface Typ	1x CI+ Schacht

Ton	
Ausgangsleistung (RMS)	2x 8 Watt
Tonformate	Dual Stereo/Nicam
Dolby Digital Plus	-
Tonbearbeitung	Dolby Audio Processing
Speaker Box	Ja
DTS	-
Integrierter Subwoofer	-

SmartTV	
Portal	Linux
Open Browser & HbbTV & DLNA	Ja
Prime Video, Netflix, YouTube	Ja
Google Assistant	kompatibel
Alexa	integriert
Smartphone / Tablet App	Ja
Media Share 2.0	Ja

Energieverbrauch	
Energieeffizienzklasse	E
Energieverbrauch in kWh/1000h	36
Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR)	43 (F)
Leistungsaufnahme Standby/Aus	< 0,5 Watt / -
Stromversorgung	AC220-240V 50Hz

Unterstützte Formate - MedienBrowser über USB	
Video: mpg / mpeg, dat, vob, mkv, mp4 / m4a / m4v, mov, flv, 3gp / 3gpp, avi, asf / wmv	
Audio: mp3, wma, wav	
Foto: jpg / jpeg, bmp, png	

Komfort / Ausstattung	
Bildverbesserung	Dig. Rauschreduktion
HD+	-
Gaming Modus	Ja
Shopmodus	Ja
Nahbedientasten	Ja
Mehrsprachige Menüführung (OSD)	Ja
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	Ja
Videotext	Top-/FasText
MediaPlayer	Ja
Sleep Timer	Ja
Kindersicherung	Ja
Einfacher Hotelmodus	Ja
Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)	Ja
USB Cloning	Ja
PVR-Ready / Timeshift	-
Netzschalter	-
12V Anschluss	-
WLAN	integriert
Bluetooth (Audio)	-
HDMI CEC + ARC	Ja

Integrierter DVD-Player	
	-

Sonstiges:	
Technische Daten können sich ändern	

Abmessungen/ Logistikdaten	
Artikelnummer	10132132
EAN-Code	4024862124922
VESA*	M6 200x200
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht	892x566x235
Gerätemaße *(BxHxT) / Gewicht ohne Fuß	892x517x95
Kartonmaße* (BxHxT) / Gewicht inkl. Gerät	995x680x165
* in mm	

Lieferumfang/ Zubehör	
Fernbedienung / Batterien	1x / 2x AAA
12 V Car Adapter	-