



## Technische Daten des LC-M24-FHD-165

Display-Größe:	23,8" / 60,45 cm
Auflösung:	FHD / 1920 x 1080 Pixel
Bildschirmaktualisierungsrate:	165 Hz
Panel-Typ:	IPS
Bildformat:	16:9
Helligkeit:	250 (± 30) cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis:	1000:1
Bildschirmfarben:	16,7 Millionen
Betrachtungswinkel:	H: 178° / V: 178°
Krümmung:	-
Reaktionszeit:	1 ms
Anschlüsse:	2x HDMI 1.4 / 1x DP 1.2
Audio:	1x Audio out (3,5mm-Klinke)
Inhalt:	Monitor, HDMI- & DP-Kabel, Standfuß, Netzadapter, Montagematerial, Anleitung

## LC-M24-FHD-165 - 23,8"-Full HD-Monitor -

Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem **23,8"/60,45 cm**-Monitor von LC-Power!

Durch die **FHD**-Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixeln liefert Ihnen der Monitor gestochen scharfe Full HD-Bilder.

Tauchen Sie förmlich ein in eine faszinierende Gaming- & Entertainment-Welt mit einem **16:9-Breitbild**.

Durch das **IPS-Panel** erleben Sie eine ultraschnelle Reaktionszeit von **1 ms** sowie eine hervorragende Farbgenauigkeit und Blickwinkelstabilität.

Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von **165 Hz** für eine sehr flüssige Darstellung, **Adaptive Sync** für einen reibungslosen Spieleablauf sowie **Fast IPS**.

**Sehen Sie schärfer dank LC-Power!**

Features:	Adaptive Sync, Fast IPS, Overdrive, Flicker-Free, VESA-kompatibel
Farbe:	Rückseite: schwarz Standfuß: schwarz
Abmessung (ohne Standfuß):	544 x 323 x 45 mm
Abmessung (mit Standfuß):	544 x 498 x 200 mm
Abmessung (Verpackung):	645 x 170 x 420 mm
Neigungswinkel:	-5°~15°
VESA-Aufhängung:	75 x 75 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	4,70 / 6,66 kg
Energieverbrauch:	21 kWh / 1000 h
Energieeffizienzklasse:	F
Standby-Verbrauch:	≤ 0,5 W
Eingangsleistung:	DC 12 V; 3,0 A
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4260070128752
Hersteller-Code:	LC-M24-FHD-165