



LC-M25-FHD-144 - 24,5"-Full HD-Monitor -

Erleben Sie das ultimative Gaming-Feeling mit dem **24,5" / 62,23 cm**-Monitor von LC-Power!

Durch die **FHD**-Bildschirmauflösung von 1920 x 1080 Pixeln liefert Ihnen der Monitor gestochen scharfe Full HD-Bilder.

Durch das **Fast-IPS-Panel** erleben Sie eine ultraschnelle Reaktionszeit von **1 ms** sowie eine hervorragende Farbgenauigkeit und Blickwinkelstabilität.

Sie wollen Dokumente im Hochformat lesen? Dann drehen Sie den Monitor einfach um **90°**! Dank des **Gravity-Sensors** wird das Bild automatisch angepasst.

Weitere Features des Monitors sind u.a. eine Bildschirmaktualisierungsrate von **144 Hz** für eine sehr flüssige Darstellung, **FreeSync** für einen reibungslosen Spieleablauf, **Picture-by-Picture (PbP)**, **Picture-in-Picture (PiP)**, ein **höhenverstellbarer Standfuß** sowie ein **USB-Typ-C-PD-Port**.

Sehen Sie schärfer dank LC-Power!

Technische Daten des LC-M25-FHD-144

Display-Größe:	24,5" / 62,23 cm
Auflösung:	FHD / 1920 x 1080 Pixel
Bildschirmaktualisierungsrate:	144 Hz
Panel-Typ:	IPS (AHVA)
Bildformat:	16:9
Helligkeit:	300 (± 30) cd/m ²
Kontrastverhältnis:	1000:1
Bildschirmfarben:	1,07 B
Betrachtungswinkel:	H: 178° / V: 178°
Krümmung:	-
Reaktionszeit:	1 ms
Anschlüsse:	1x DP 1.2 / 1x USB-Typ-C (15 W PD) / 1x HDMI 2.0 / 1x HDMI 1.4
Audio:	1x Audio out (3,5mm-Klinke)
Inhalt:	Monitor, DP-Kabel, Standfuß, Netzadapter, Montagematerial, Anleitung

Features:	FreeSync, Fast IPS, Overdrive, Low Blue, Game Plus, PiP, PbP, höhenverstellbarer Standfuß, 90°-Drehmechanismus, VESA-kompatibel
Farbe:	Rückseite: schwarz / blaue Beleuchtung
Standfuß:	schwarz
Abmessung (ohne Standfuß):	557 x 339 x 72 mm
Abmessung (mit Standfuß):	557 x 525 x 238 mm
Abmessung (Verpackung):	664 x 218 x 441 mm
Neigungswinkel:	-5°~20°
VESA-Aufhängung:	75 x 75 mm
Gewicht (Produkt/gesamt):	5,06 / 7,20 kg
Energieverbrauch:	21 kWh / 1000h
Energieeffizienzklasse:	F
Standby-Verbrauch:	≤ 0,5 W
Eingangsleistung:	DC 19 V; 3,42 A
Prüfzeichen:	CE
Barcode:	4260070128714
Hersteller-Code:	LC-M25-FHD-144