



einfache Anwendung
mit der Piezozündung

zwei Heizstufen

starke Heizleistung
niedriger Verbrauch

einfacher Standortwechsel
durch 4 Rollen

Gasheizer Blueflame 4200 B

Art.-Nr.: 85079

GTIN-Code: 4015671218582

Leistungsstarke und mobile Heizlösung mit niedrigem Verbrauch und konstanter Wärmeverteilung.

- Gehäuse aus spezialbeschichtetem Stahlblech
- Schutzgitter an der Frontseite
- vormontierter Gasschlauch und Druckregler (50 mbar)
- für Gasflaschen bis max. 11 kg
- mobiler Einsatz durch 4 Rollen
- Piezozündung
- thermische Sicherung
- 2 Heizstufen

Bitte beachten: Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Deutschland und Österreich konzipiert. Mit dem mitgelieferten Druckregler (50 mbar) darf das Gerät ausschließlich im Freien betrieben werden.

Optionales Zubehör:
für die Nutzung in Innenräumen
• #85083 DRUCKMINDERER F1-T

HEIZ TECHNIK

Technische Daten	
Gasverbrauch	140 - 300 g/h
Gaskategorie	Propan (G31) Butan (G30)
Heizleistung	4,2 kW
Arbeitsdruck	50 mbar
Anzahl Heizstufen	2
Gebläseleistung	- m³/h
Schlauchlänge	500 mm
geeignet für Flaschen	5 11 kg
Maße LxBxH	480 x 430 x 740 mm

 12 Stk.

 Nicht vorhanden

 L 445 x B 360 x H 770 mm (VE 1)

 netto / brutto: 10,4 kg / 12 kg