

CE 0085



- ✓ Druckregler HGD 1/2 für Wohnräume und gewerblichen Einsatz bereits eingebaut
- ✓ Druckregler „Made in Germany“
- ✓ Designorientiert - zum Aufstellen in Wohnräumen
- ✓ Geschlossener Flaschenaufstellraum
- ✓ Höchste Sicherheit dank Sauerstoffmangelsicherung, Thermoelement und Theroschalter.

GAS-HEIZÖFEN BLUE FLAME PURE 4200 W

Mit und ohne Thermostat

Ausstattung

- ✓ Druckregler HGD 1/2
- ✓ Gasschlauch
- ✓ Sauerstoffmangelsicherung
- ✓ Lenkrollen
- ✓ Thermoelement
- ✓ Theroschalter

2 Ausführungen erhältlich

ohne Thermostat

HGO 4200/2 BF PURE Premium +

mit Thermostat

HGO 4200/2 BFT PURE Premium ++

Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	90 %	91 %
Max. Heizleistung (Hs)	4200 W	4200 W
Heizleistung (Hs)	2000-4200 W	2500-4200 W
Heizstufen	2	2
Thermostatregelung	–	stufenlos regelbar
Gasverbrauch (Hs) MIN	140 g/h (bei 2000 W)	181 g/h (bei 2500 W)
Gasverbrauch (Hs) MAX	305 g/h (bei 4200 W)	305 g/h (bei 4200 W)
Energieeffizienzklasse	A	A
Spektrum	A++ bis G	A++ bis G
Zündung	elektronische Piezozündung	elektronische Piezozündung
Nennanschlussdruck	50 mbar	50 mbar
Gasart	G30/G31 (Butan, Propan)	G30/G31 (Butan, Propan)
Max. Flaschengröße	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)	5 kg oder 11 kg (Füllgewicht)
Mindestraumvolumen	40 m ³	40 m ³
Geräteklasse	I _{3B} /P(50)	I _{3B} /P(50)
Bestimmungsland	DE, AT	DE, AT
Qualitätsstandard	DVGW, CE-0085BM0301	DVGW, CE-0085BM0301

Logistische Daten

Artikelnummer	1 03 02 0062 (Weiß)	1 03 02 0063 (Weiß)
	1 03 02 0064 (Inox)	1 03 02 0065 (Inox)
	1 03 02 0070 (Schwarz)	1 03 02 0071 (Schwarz)
EAN-Nummer	4012294212393 (Weiß)	4012294213000 (Weiß)
	4012294213017 (Inox)	4012294213024 (Inox)
	4012294211778 (Schwarz)	4012294211785 (Schwarz)
Produktgewicht	ca. 12,0 kg	ca. 12,0 kg
Gesamtgewicht	ca. 14,0 kg	ca. 14,0 kg
Produktmaß (BxTxH)	ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm	ca. 43,5 x 39,0 x 78,0 cm
Verpackungsmaß (BxTxH)	ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm	ca. 44,0 x 39,0 x 80,0 cm



Dieses Produkt eignet sich nicht als Hauptheizgerät.