Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Exzenterschleifer

PRO GEX 12V-125



Kompakter Exzenterschleifer für Profis unterwegs

Die wichtigsten Daten

Schleifteller-Ø	125 mm
Schwingkreisdurchmesser	2,5 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 U/min

Bestellnummer 0 601 372 101

Technische Daten

Technische Daten

Schleifteller-Ø	125 mm
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 U/min
Schwingzahl	12.000 – 20.000 min-1
Exzentrizität	1,25 mm
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht exkl. Akku	0,95 kg
Schwingkreisdurchmesser	2,5 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	153 x 194 x 108 mm
Akkuspannung	12,0 V


Geräusch-/ Vibrationsinformation

Massivholz schleifen

Schwingungsemissionswert ah	2,2 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- Hervorragende Balance nahe des Werkstücks und ausgezeichnete Ergonomie von Handauflage und Handgriff gewährleisten optimale Werkzeugkontrolle
- Schlankes und kompaktes Design für einfaches Schleifen an engen Stellen
- Einfache Bedienung dank intuitivem Bedienungskonzept



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/