

## Der Smarte Fernseher



Abbildung ähnlich



Energieeffizienzklasse F  
Energieverbrauch in kWh/1000h: 32  
Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR): 45 (G)



80 cm (32 Zoll)  
1366x768 (HD-ready)  
schwarz



Smarter Fernsehen mit SmartTV. Neben dem normalen Fernsehempfang und der besten Bildqualität steht Ihnen auch noch unser SmartTV Portal mit seinen zahlreichen Apps zur Verfügung. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.



Die HD-ready Auflösung ermöglicht ein detailliertes Bild mit unglaublicher Tiefe.



SmartTV bietet Zugriff auf ein großes Angebot an unterschiedlichsten Apps. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, von der Social Media App



Integriertes WLAN ermöglicht den drahtlosen Internetzugang ohne externen WLAN Dongle.



Mit dem Netflix Button schnell und unkompliziert auf zahlreiche Video-On-Demand Inhalte zugreifen - Genießen Sie diesen Service rund um die Uhr.



Prime Video - Tausende Filme und Serien zum Streamen oder Downloaden



Genießen Sie dank Dolby Audio™ authentisch klingende Dialoge.



Der digitale HD-Triple Tuner ermöglicht den Empfang von Antennen-, Kabel- und Satellitenfernsehen.



Steuern Sie Ihren TV ganz bequem mit Ihrer Stimme. Kommunizieren Sie mit Alexa über Amazon Echo oder Echo Dot.

(\*Amazon Echo und Echo Dot sind separat im Handel erhältlich)



Steuern Sie Ihren TV ganz bequem mit Ihrer Stimme.



Das beliebteste Videoportal auf Ihrem Smart TV inkl. Schnellzugriffstaste auf der Fernbedienung

\*Auf Grundlage eines täglichen vierstündigen Betriebs, an 365 Tagen

### Bild

Bildschirmdiagonale	80 cm (32 Zoll)
Auflösung	1366x768 (HD-ready)
Seitenverhältnis	16:09
Hintergrundbeleuchtung	LED
Betrachtungswinkel	178/178
Helligkeit (cd/m²)	min. 250
Dynamischer Kontrast	Ultra Contrast
Bildwiederholungsfrequenz	400 CMP
MEMC	-
WCG	-
HDR	HDR10 + HLG
Super Resolution + Micro Dimming	-

### Anschlussmöglichkeiten

Antenneneingang	1x RF / 1x F-Stecker
HDMI	3x
SCART	-
USB Anschlüsse	2x
Composite Video / Audio In	Ja
Komponenteneingang (YPbPr)	via VGA
PC Eingang (D-Sub)	VGA (D-Sub)
PC-Audio	via Back AV
Digital Audio Out	Optisch
Kopfhörerausgang	Ja
Subwoofer out (passiv)	-
LAN	-

### Empfang / Übertragung

Digitaler Fernsehempfang (DVB)	-T2 / -C / -S2
Commoninterface Typ	1x CI+ Schacht

### Ton

Ausgangsleistung (RMS)	2x 6 Watt
Tonformate	Dual Stereo/Nicam
Dolby Digital Plus	-
Tonbearbeitung	Dolby Audio Processing
Speaker Box	Ja
DTS	-
Integrierter Subwoofer	-

### SmartTV

Portal	Linux
Open Browser & HbbTV & DLNA	Ja
Prime Video, Netflix	Ja
Google Assistant	kompatibel
Alexa	integriert
Smartphone / Tablet App	Ja
Media Share 2.0	Ja

### Energieverbrauch

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch in kWh/1000h	32
Energieverbrauch in kWh/1000h (HDR)	45 (G)
Leistungsaufnahme Standby/Aus	< 0,5 Watt / -
Stromversorgung	AC220-240V 50Hz

### Unterstützte Formate - MedienBrowser über USB

Video: mpg / mpeg, dat, vob, mkv, mp4 / m4a / m4v, mov, flv, 3gp / 3gpp, avi, asf / wmv

Audio: mp3, wma, wav

Foto: jpg / jpeg, bmp, png

### Komfort / Ausstattung

Bildverbesserung	Dig. Rauschreduktion
HD+	-
Gaming Modus	Ja
Shopmodus	Ja
Nahbedientasten	Ja
Mehrsprachige Menüführung (OSD)	Ja
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)	Ja
Videotext	Top-/FasText
MediaPlayer	Ja
Sleep Timer	Ja
Kindersicherung	Ja
Einfacher Hotelmodus	Ja
Vorprogrammierte Senderliste (DVB-S2)	Ja
USB Cloning	Ja
PVR-Ready / Timeshift	-
Netzschalter	-
12V Anschluss	-
WLAN	integriert
Bluetooth (Audio)	-
HDMI CEC + ARC	Ja

### Integrierter DVD-Player

-

### Sonstiges:

Technische Daten können sich ändern.

### Abmessungen/ Logistikdaten

Artikelnummer	10130473
EAN-Code	4024862116569
VESA*	M4 75x75
Gerätemaße* (BxHxT) / Gewicht	732x477x184 / 4,9kg
Gerätemaße *(BxHxT) / Gewicht ohne Fuß	732x435x79
Kartonmaße* (BxHxT) / Gewicht inkl. Gerät	795x530x128 / 6,5kg
* in mm	

### Lieferumfang/ Zubehör

Fernbedienung / Batterien	1x / 2x AAA
12 V Car Adapter	-