



## USB 3.1 KABEL TYP C AUF TYP C USB PRIMUS CC

Wer einmal die vielen Vorzüge einer USB-C-Verbindung wie die hohe Geschwindigkeit bei Datenübertragungen, die starke Watt-Leistung in der Stromversorgung oder die Vielseitigkeit solcher Verbindungen erlebt hat, möchte sie nicht mehr missen. Oehlbach hat USB-C jetzt noch einmal besonders gewürdigt und mit dem USB Primus CC ein State of the Art Kabel entwickelt, das den Standard voll ausreizt. Es liefert Datengeschwindigkeiten mit 10 GBit/s und dazu PowerDelivery mit 40 Watt Leistung. Das Primus CC baut dabei für verlustfreie Übertragungen durch und durch auf maximale Qualität aller Komponenten. Das beginnt beim sauerstofffreien HPOCC-Innenleiter, geht weiter mit einer dreifachen Abschirmung und einem langlebigen flexiblen Gewebemantel und endet bei den 24kt vergoldeten Vollmetallanschlüssen mit hundertprozentiger Kontaktsicherheit – und die bleibt dank cleverem Anschlusssockel selbst bei Smartphones im Schutz-Case voll erhalten.

USB 3.1  
Typ-C



USB 3.1  
TypC



SIGNALRICHTUNG



Das SuperSpeed USB 10Gbps Logo, USB Type-C® und USB-C® sind registrierte Marke der USB Implementers Forum, Inc.

Aussenmantelmaterial	TPE, Gewebemantel
Steckermaterial	Metallstecker
Biegeradius	40 mm
Innenleiter-Material	HPOCC® – monokristallines sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Geometrie	Rund
Schirmung	3-fach
Schirmungsaufbau	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Übertragungsrate	10 Gbps
Features	Perfekte Kontaktsicherheit, verlustfreie Signalübertragung, 24kt vergoldete Kontakte, 30 Jahre Garantie, PVC Frei, Power Delivery 40 W
Kabel-Durchmesser	5 mm

Art.-Nr.	Länge	Farbe	EAN	UVP
9530	0.50 m	Schwarz/Gold	4003635095300	65.99 €
9531	1 m	Schwarz/Gold	4003635095317	76.99 €
9532	2 m	Schwarz/Gold	4003635095324	98.00 €
9533	3 m	Schwarz/Gold	4003635095331	142.00 €

