

MINI-PC INTEL PENTIUM G6405

8 GB Speicher , 240 GB M.2 SSD



HAUPTEIGENSCHAFTEN

Gehäuse	Mini PC Gehäuse
Netzteil	200 Watt
Chipsatz	Intel® H510
Prozessor	Intel Pentium G6405
Prozessor Takt	2x 4.1 GHz , Socket 1200
Hauptspeicher	8 GB DDR4
Festplatte	240 GB M.2 SSD SATA III (600 MB/s)
Grafik on Board	Intel® UHD Graphics 610
Laufwerk	ohne

WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Steckplätze	2* PCIe x16, 1* PCIe x1
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA 1x RJ45, 1 x Audio, 2x USB 3.2, 4 x USB 2.0

WEITERE DETAILS

Artikel Nr.	CR-PC0013
EAN:	4250236822488
Betriebssystem	ohne
Maße (Hx BxT)	95 x 300 x400 mm
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice

Published: