

# DESKTOP-PC INTEL PENTIUM I5-11500

8 GB Speicher , 500 GB M.2 SSD , Windows 10 Pro



## HAUPT-EIGENSCHAFTEN

Gehäuse	Desktop PC Gehäuse
Netzteil	550 Watt
Chipsatz	Intel® H510
Prozessor	Intel Core i5-11500
Prozessor Takt	6x 4.60 GHz , Sockel 1200
Hauptspeicher	8 GB DDR4
Festplatte	500 GB M.2 SSD SATA III (600 MB/s)
Grafik on Board	Intel® UHD Graphics 750
Laufwerk	24xDVD-RW+R/-R

## WEITERE SPEZIFIKATIONEN

Steckplätze	2* PCIe x16, 1* PCIe x1
Netzwerkkarte	1x 10/100/1000 Mbit
Sound	7.1 Kanal HD Audio
Anschlüsse Front	1x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x HD Audio Port
Anschlüsse Hinten	2x PS2, 1x HDMI, 1x DVI, 1x VGA 1x RJ45, 1 x Audio, 2x USB 3.2, 4 x USB 2.0

## WEITERE DETAILS

Artikel Nr.	CR-PC0016
EAN:	4250236822518
Betriebssystem	Windows 10 Pro 64 Bit
Maße (Hx BxT)	366 x 181 x 382 mm
Service	24 Monate Pickup Reparaturservice

Published: