

Akku-Schlagschrauber

TW004G

XGT® • 40Vmax • 1/2" • 350 Nm •
0-3.200 min⁻¹

Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche.

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde. Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar.



Technische Details

Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Drehmoment max.	100 / 160 / 210 / 350 Nm
Lösedrehmoment	630 Nm
Standardschrauben	M10 - M20
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	110 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	102 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht inkl. Akku	1,9 - 3,1 kg

Spezifikationen

- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Konstante Drehzahlregelung hält das Anzugsdrehmoment konstant



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

134873-0

Bit-Adapter 1/2"4KT - 1/4"6KT



821550-0

MAKPAC Gr. 2



835R29-3

Tiefziehteil für MAK-PAC



E-23628

T-Schlagnuss-Set 7-tlg. Impact Black



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

