

# Akku-Schlagschrauber

## TW001G

XGT® • 40Vmax • 3/4" • 1.800 Nm  
• 0 - 1.800 min<sup>-1</sup>

**Mehr Power. Robuster. Digitale Kommunikation. Ein Akku-Schlagschrauber für höchste Ansprüche**

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 3/4"-Außenvierkant-Werkzeugaufnahme. Der Auto-Stopp-Modus stoppt, nachdem die Schraube / Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde. Eine 4-stufige Drehzahleinstellung bietet eine Vielzahl von Anwendungen. Das Drehmoment ist elektronisch in 4 Stufen einstellbar.



### Technische Details

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Akkusystem XGT                         | ✓                                                  |
| Akkuspannung                           | 40 V                                               |
| Leerlaufdrehzahl                       | 0 - 950 / 1150 /<br>1400 / 1800 min <sup>-1</sup>  |
| Drehmoment max.                        | 450 / 840 / 1500 /<br>1800 Nm                      |
| Lösedrehmoment                         | 2050 Nm                                            |
| Standardschrauben                      | M12 - M36                                          |
| Hochfeste Schrauben                    | M10 - M27                                          |
| (Leerlauf-)Schlagzahl                  | 0 - 1900 / 2200 /<br>2400 / 2500 min <sup>-1</sup> |
| Außenvierkantaufnahme:                 | 3/4 "                                              |
| Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> ) | 111 dB(A)                                          |
| Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )    | 103 dB(A)                                          |
| K-Wert Geräusch                        | 3 dB(A)                                            |
| Gewicht inkl. Akku                     | 3,9 - 5,1 kg                                       |
| Produktabmessung (L x B x H)           | 217 x 94 x 303 mm                                  |

### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Dreistufige Auto-Stopp-Funktion, sowohl im Rechts- als auch im Linkslauf
- 4-stufige elektronische Schlagkrafteinstellung für ein breites Anwendungsspektrum
- Der Auto-Stopp-Modus stoppt die Maschine, nachdem die Schraube/Mutter ausreichend gelöst bzw. angezogen wurde
- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Ergonomisch geformter und gummierter Griff für einen angenehmen und sicheren Halt
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Optionales Zubehör

**191G67-2**

Griffverlängerung-Set



**191M83-0**

Schultergurt



**835K85-1**

Tiefziehteil für MAKPAC



## ■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

