

Akku-Schlagschrauber

DTD157

18V • 1/4" • 140 Nm • 0-3.000 min⁻¹

Besonders kompakter bürstenloser Schlagschrauber mit zwei Stufen für schnelles Schrauben

Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18V Antrieb und 1/4"-Innensechskant-Aufnahme. Das doppelgelagerte Kugellager dient einem besseren Halt sowie einem ruhigen Lauf der Bits. Das leicht bedienbare Gerät erreicht ein Anzugsdrehmoment von max. 140 Nm. 2 Stufen, geeignet für schnelles Schrauben. Leuchtstarkes LED-Arbeitslicht.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akkuspannung	18 V
Akkusystem LXT	✓
Akkutyp	Li-ion
Bürstenloser Motor	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Drehmoment max.	140 Nm
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Aufnahme	1/4 "
Schallleistungspegel (L _{WA})	106 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	95 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibrationswerte, Anziehen unter Maximalbelastung	11,5 m/s ²

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Neue Bit-Aufnahme: Zwei Kugellager halten den eingesetzten Bit sicher und reduzieren ein Wackeln
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Optionales Zubehör

824781-0
Zubehörbox



E-13552
Bit-Set Torsion 31-tlg. Impact



E-26179
Bit-Set Torsion 38-tlg. Impact



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

