

WIKO

Y62

WIKO Y62 Smartphone, 6,1 Zoll (15,49 cm), 4G, Dual-SIM, Android 11, Dark Blue, Light Blue, Mint, inkl. Soft Case & Schutzfolie

- 6,1 Zoll (15,49 cm) HD+ Display
- Leistungsstarker 3000 mAh Akku
- Überall schnelles Internet dank 4G
- 16 GB interner Speicher. Erweiterbar um bis zu 256 GB mit einer MicroSD-Karte
- Völlig neues Bedienerlebnis mit dem Simple Mode



Verfügbare Farben:
DARK BLUE, LIGHT BLUE, MINT

6.1"
HD+ DISPLAY

3000 MAH

1.8 GHz
QUADCORE

16 GB
MEMORY

5 MP
CAMERA

5MP
SELFIE

FACE UNLOCK

4G
LTE

Android™11

Y62

Hauptmerkmale	
Netzwerke	4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/ B7 (2600) / B20 (800) H+/3G+/3G HSPA+/ 850/ 900/ 1900/ 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Datensegment	FDD-LTE Kategorie 4 DL 150 Mbit/s, UL 50 Mbit/s
Betriebssystem	Android™ 11
Prozessor	MediaTek 6761D, Octa-Core 1,8 GHz
GPU	IMG Power VR GE8300
Design	Metalloptik
SIM	2 Nano-SIM
Verfügbare Farben	Dark Blue, Light Blue, Mint
Größe	157 x 75,8 x 9,1 mm
Gewicht	171,5 g
Akku	3000 mAh Li-Po (austauschbar)
Standby-Zeit	Bis zu 310 Std.
Sprechzeit	Bis zu 24 Std. (2G), bis zu 19 Std. (3G)
ROM	16 GB
RAM	1 GB
Externer Speicher	MicroSD bis zu 256 GB
Beschleunigungssensor	Ja
Magnetischer Sensor	Ja
Näherungssensor	Ja
Lichtsensor	Ja
SAR-Wert	Kopf: 0,419W/kg, Körper: 1,610W/kg, Limb: 3.302W/kg
Bildschirm	
Abmessungen	6,1 Zoll (15,49 cm) Display
Typ	IPS-Technologie, 2,5D Glas
Farbe	16,7 Millionen
Auflösung	HD+ (720 x 1560), Pixeldichte: 282 PPI
Multi-Touch	Ja
Verbindungen	
WLAN / Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Tethering & Mobiler Hotspot	USB, Bluetooth®, Access Point Wi-Fi
Bluetooth Version	4.2
USB OTG	Nein
USB-Anschluss	2.0, Micro-USB
PC-Synchronisation	Ja
Kopfhörerausgang	3,5 mm Klinke

Foto und Video	
Hauptkamera	5 MP
Optionen	Face Beauty, Bokeh-Modus, Beauty Mode, Google Lens für Übersetzungen, HRD, Google Foto
Blitzlicht	Ja
Frontkamera	5 MP
Digital Zoom	4-fach
Auto Fokus	Nein
Bildbearbeitung	Ja
Weißabgleich	Nein
Videoaufnahmen	1080p@30fps
Multimedia und Unterhaltung	
Stereo FM Radio	Ja
Audio Formate	MP3, MIDI, AAC, AMR
Bild Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video Formate	3GGP, MP4, 3GP, H.264
GPS-System	
GPS	Ja (GPS, Glonass, Beidou, Galileo)
A-GPS	Ja
Anpassung	
Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Finnisch, Ungarisch, Arabisch, Urdu, Persisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Thailändisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Türkisch, Slowenisch, Serbisch, Mazedonisch, Kroatisch, Katalanisch, Baskisch, Rumänisch, Slowakisch, Ukrainisch, Griechisch, Japanisch, Burmesisch
Wiko-Funktionen	Wiko Launcher, Wiko Health, Smart Assist, Einhand Modus, Smart Screenshot, Simple Mode, KI Power, One Clean, Spiel Modus, Google Assistant Knopf, Face Unlock
Google™ Mobile Service	
Anwendungen	Ja
Lieferumfang	
Bedienungsanleitung	WIKO Y62 Smartphone, Soft Case, Schutzfolie, Netzadapter, Akku, Headset, Micro-USB-Kabel, Google Assistant Benutzerhandbuch, Quick Start Guide und Sicherheitsbuch
Listungsdaten (EAN)	
WIKO Y62 Dark Blue	6943279424419
WIKO Y62 Light Blue	6943279424426
WIKO Y62 Mint	6943279424433

Spezifikationen, Eigenschaften und Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Zugriff auf Google™ Anwendungen kann je nach Land unterschiedlich sein.



Die SAR (Specific Absorption Rate) für Mobiltelefone quantifiziert die maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen, wenn sie neben dem Ohr verwendet wird. Die europäischen Vorschriften schreiben vor, dass die SAR 2 W/kg nicht überschreitet.

© WIKO. Alle Rechte vorbehalten. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Wiko SAS, 1 Rue du Capitain Dessemond 13007 Marseille - SIRET 530 072 206 00028 - APE 4652Z - Weitere Informationen: www.wikomobile.com