

WIKO

POWER U30

**WIKO POWER U30 Smartphone, 6,82 Zoll (17,32 cm), 6000 mAh Akku
Dreifach-Kamera, 64 GB/4 GB RAM, Schnellladen, Dual-SIM, Android 11,
Carbone Blue, Midnight Blue, Mint**

- Extrem ausdauernder 6000 mAh Akku für zertifizierte 4 Tage Nutzung
- KI Power-Optimierung und schnelles Laden
- 6,82 Zoll (17,32 cm) HD+ Display
- Dreifach-Kamera für dreifachen Spaß
- Octa-Core Prozessor für eine smarte und flüssige Bedienung
- 64 GB interner Speicher. Erweiterbar um bis zu 256 GB mit einer MicroSD-Karte
- Android 11



Verfügbare Farben:
CARBONE BLUE, MIDNIGHT BLUE, MINT

6.8"

HD+ DISPLAY



6000 MAH



FAST CHARGING



TRIPLE CAM



OCTACORE



MEMORY



Android™11



FACE UNLOCK



FINGERPRINT

POWER U30

Hauptmerkmale	
Netzwerke	4G LTE B1 (2100)/ B3 (1800)/ B5 (850) /B7(2600)/ B8 (900) / B20 (800) / B28B(700) /B40 (2300) H+/3G+/3G HSPA+ 850/ 900/1900/ 2100 MHz GSM/GPRS/EDGE850/900/1800/1900 MHz
Datensegment	FDD-LTE Kategorie 4 DL 150 Mbit/s, UL 50 Mbit/s
Betriebssystem	Android™ 11
Prozessor	MediaTek G35, Octa-Core 2,3 GHz
GPU	IMG Power VR GE8320
Design	Metalloptik
SIM	2 Nano-SIM
Verfügbare Farben	Carbone Blue, Midnight Blue, Mint
Größe	173,8 x 78,6 x 9,45 mm
Gewicht	214 g
Akku	6000 mAh
Standby-Zeit	Bis zu 891 Std.
Sprechzeit	Bis zu 74,6 Std. (2G), bis zu 37,8 Std. (3G)
ROM	64 GB
RAM	4 GB
Externer Speicher	MicroSD bis zu 256 GB
Beschleunigungssensor	Ja
Magnetischer Sensor	Ja
Näherungssensor	Ja
Lichtsensor	Ja
SAR-Wert	Kopf: 0,577W/kg, Körper: 1,362W/kg, Limb: 2.682W/kg
Bildschirm	
Abmessungen	6,82 Zoll (17,32 cm) Display
Typ	IPS-Technologie, 2,5D Glas
Farbe	16,7 Millionen
Auflösung	HD+ (720 x 1640), Pixeldichte: 270 PPI
Multi-Touch	Ja
Verbindungen	
WLAN / Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Tethering & Mobiler Hotspot	USB, Bluetooth®, Access Point Wi-Fi
Bluetooth Version	4.2
USB OTG	Ja
USB-Anschluss	Typ-C
PC-Synchronisation	Ja
Kopfhörerausgang	3,5 mm Klinke

Foto und Video	
Hauptkamera	Dreifach-Kamera: 13 MP + 2 MP + QVGA
Optionen	Face Beauty, Bokeh-Modus, Zeitraffer, Live Filter, KI-Modus, HDR, Motion Foto, Google Foto, Google Lens
Blitzlicht	Ja
Frontkamera	5 Megapixel
Digital Zoom	4-fach
Auto Fokus	Ja
Bildbearbeitung	Ja
Weißabgleich	Auto, Glühlampe, Tageslicht, Leuchtstofflampe, Bewölkt
Videoaufnahmen	1080p@30fps
Multimedia und Unterhaltung	
Stereo FM Radio	Ja
Audio Formate	MP3, MIDI, AAC, AMR
Bild Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video Formate	3GGP, MP4, 3GP, H.264
GPS-System	
GPS	Ja (GPS, Glonass, Beidou, Galileo)
A-GPS	Ja
Anpassung	
Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Finnisch, Ungarisch, Arabisch, Urdu, Persisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Thailändisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Türkisch, Kyryllisch, Serbisch, Latein, Serbisch, Slowenisch, Mazedonisch, Kroatisch, Katalanisch, Baskisch, Rumänisch, Polnisch, Slowakisch, Ukrainisch, Griechisch
Wiko-Funktionen	Wiko Launcher, Wiko Health, Smart Action, Smart Assist, KI Power, One Clean, Spiel Modus, Simple Modus, Einhand Modus, Smart Screenshot, Wiko Message Express, Google Assistant Knopf, Face Unlock
Google™ Mobile Service	
Anwendungen	Ja
Lieferumfang	
Bedienungsanleitung	WIKO POWER U30 Smartphone, Netzadapter, Headset, Datenkabel (USB-Type-C), Google Assistant Benutzerhandbuch, Quick Start Guide, Sicherheitsbuch
Leistungsdaten (EAN)	
WIKO POWER U30 (64GB+4GB) Carbone Blue	6943279424716
WIKO POWER U30 (64GB+4GB) Midnight Blue	6943279424723
WIKO POWER U30 (64GB+4GB) Mint	6943279424730

Spezifikationen, Eigenschaften und Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Zugriff auf Google™ Anwendungen kann je nach Land unterschiedlich sein.



Die SAR (Specific Absorption Rate) für Mobiltelefone quantifiziert die maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen, wenn sie neben dem Ohr verwendet wird. Die europäischen Vorschriften schreiben vor, dass die SAR 2 W/kg nicht überschreitet.
 © WIKO. Alle Rechte vorbehalten. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
 Wiko SAS, 1 Rue du Capitain Dessemond 13007 Marseille - SIRET 530 072 206 00028 - APE 4652Z - Weitere Informationen: www.wikomobile.com

