

POWER U10

WIKO POWER U10 Smartphone, 6,82 Zoll (17,32 cm), 5000 mAh Akku, 32 GB/3 GB RAM, Dual-SIM, KI Face Unlock, Android 11, Carbone Blue, Denim Blue, Turquoise, inkl. Soft Case & Schutzfolie

- Leistungsstarker 5000 mAh Akku für zertifizierte 3,5 Tage Nutzung
- 6,82 Zoll (17,32 cm) HD+ Display
- Octa-Core Prozessor für eine smarte und flüssige Bedienung
- 32 GB interner Speicher. Erweiterbar um bis zu 256 GB mit einer MicroSD-Karte
- Android 11



Verfügbare Farben:
CARBONE BLUE, DENIM BLUE, TURQUOISE

6.8"
HD+ DISPLAY

5000 MAH

1.8
GHZ
OCTACORE

32+3
GB
MEMORY

13 MP
CAMERA

5MP
SELFIE

Android™11

FACE UNLOCK

POWER U10

Hauptmerkmale	
Netzwerke	4G LTE B1(2100)/ B3(1800)/ B5 (850)/B7(2600)/ B8(900)/ B20(800)/ B40(2300)H+/3G+/3G HSPA+850/900/1900/2100MHzGSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
Datensegment	FDD-LTE Kategorie 4 DL 150 Mbit/s, UL 50 Mbit/s
Betriebssystem	Android™ 11
Prozessor	MediaTek 6762V, Octa-Core 1,8 GHz
GPU	IMG Power VR GE8320
Design	Metalloptik
SIM	2 Nano-SIM
Verfügbare Farben	Carbone Blue, Denim Blue, Turquoise
Größe	173,8 x 78,6 x 9,45 mm
Gewicht	206 g
Akku	5000 mAh
Standby-Zeit	Bis zu 692 Std.
Sprechzeit	Bis zu 44,3 Std. (2G), bis zu 31,4 Std. (3G)
ROM	32 GB
RAM	3 GB
Externer Speicher	MicroSD bis zu 256 GB
Beschleunigungssensor	Ja
Magnetischer Sensor	Ja
Näherungssensor	Ja
Lichtsensoren	Ja
SAR-Wert	Kopf: 0,52W/kg, Körper: 1,36W/kg, Limb: 2,92W/kg
Bildschirm	
Abmessungen	6,82 Zoll (17,32 cm) Display
Typ	IPS-Technologie, 2,5D Glas
Farbe	16,7 Millionen
Auflösung	HD+ (720 x 1640), Pixeldichte: 270 PPI
Multi-Touch	Ja
Verbindungen	
WLAN / Wi-Fi	802.11 b/g/n, 2,4 GHz
Tethering & Mobiler Hotspot	USB, Bluetooth®, Access Point Wi-Fi
Bluetooth Version	4.2
USB OTG	Ja
USB-Anschluss	2.0, Micro-USB
PC-Synchronisation	Ja
Kopfhörerausgang	3,5 mm Klinke

Foto und Video	
Hauptkamera	13 MP
Optionen	Face Beauty, Nachtmodus, HDR, Google Lens für Übersetzungen, Google Foto
Blitzlicht	Ja
Frontkamera	5 Megapixel
Digital Zoom	4-fach
Auto Fokus	Ja
Bildbearbeitung	Ja
Weißabgleich	Nein
Videoaufnahmen	1080p@30fps
Multimedia und Unterhaltung	
Audio Formate	MP3, MIDI, AAC, AMR
Bild Formate	JPEG, GIF, PNG, BMP
Video Formate	3GGP, MP4, 3GP, H.264
GPS-System	
GPS	Ja (GPS, Glonass, Beidou, Galileo)
A-GPS	Ja
Anpassung	
Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Niederländisch, Portugiesisch, Russisch, Tschechisch, Polnisch, Finnisch, Ungarisch, Arabisch, Urdu, Persisch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Thailändisch, Indonesisch, Vietnamesisch, Türkisch, Latein, Serbisch, Slowenisch, Mazedonisch, Kroatisch, Katalanisch, Baskisch, Rumänisch, Slowakisch, Ukrainisch, Griechisch, Japanisch, Burmesisch
Wiko-Funktionen	Wiko Launcher, Wiko Health, Smart Assist, KI Power, One Clean, Spiel Modus, Simple Modus, Einhand Modus, Smart Screenshot, Face Unlock
Google™ Mobile Service	
Anwendungen	Ja
Lieferumfang	
Bedienungsanleitung	WIKO POWER U10 Smartphone, Soft Case, Schutzfolie, Netzadapter, Headset, Micro-USB-Kabel, Google Assistant Benutzerhandbuch, Quick Start Guide, Sicherheitsbuch
Listungsdaten (EAN)	
WIKO POWER U10 (32GB+3GB) Carbone Blue	6943279425102
WIKO POWER U10 (32GB+3GB) Denim Blue	6943279425119
WIKO POWER U10 (32GB+3GB) Turquoise	6943279425126

Spezifikationen, Eigenschaften und Aussehen des Produkts können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Der Zugriff auf Google™ Anwendungen kann je nach Land unterschiedlich sein.



Die SAR (Specific Absorption Rate) für Mobiltelefone quantifiziert die maximale Exposition des Benutzers gegenüber elektromagnetischen Wellen, wenn sie neben dem Ohr verwendet wird. Die europäischen Vorschriften schreiben vor, dass die SAR 2 W/kg nicht überschreitet.
 © WIKO. Alle Rechte vorbehalten. Wi-Fi ist eine eingetragene Marke der Wi-Fi Alliance. Bluetooth ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
 Wiko SAS, 1 Rue du Capitain Dessemond 13007 Marseille - SIRET 530 072 206 00028 - APE 4652Z - Weitere Informationen: www.wikomobile.com

