

Reciprosäge

JR3070CT

1.510 W • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm

Robuste Reciprosäge mit dreistufiger Pendelbewegung und Antivibrationssystem

Eine vibrationsarme und leistungsstarke Reciprosäge mit 1.510 W Motor. Mit universalaufnahme und werkzeuglosem Sägeblattwechsel. Mit Anti-Vibrations-Technologie (AVT) und elektronisch regelbarer Drehzahl von 0 bis 2.800 min⁻¹. Für eine Hubhöhe von 32 mm. Pendelhub in drei Stufen plus Neutralstellung.



Technische Details

Leistungsaufnahme	1510 W
(Leerlauf-)Hubzahl	0 - 2800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Pendelhub	✓
Länge des Netzkabels	2,5 m
Schallleistungspegel (L _{WA})	99 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	88 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Gewicht ohne Kabel	4,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	485 x 99 x 181 mm
Vibrationswerte, Bretter schneiden	9,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Bretter schneiden	1,5 m/s ²
Vibrationswerte, Hozbalken schneiden	10,5 m/s ²
Vibrationsunsicherheitsfaktor (K-Wert), Hozbalken schneiden	1,5 m/s ²

Spezifikationen

- Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
- Elektronisch regelbare Drehzahl

EAN 0088381061322

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

194253-2
Reciprosägeblätter 3 Stück



821621-3
Transportkoffer Kunststoff



Optionales Zubehör

194996-6
Kohlebürsten CB-303



821621-3
Transportkoffer Kunststoff



B-05038
Reciproblatt



B-05038-25
Reciproblatt BIM



B-05044
Reciproblatt



B-05044-25
Reciproblatt BIM 152/6-11Z-25



B-05153
Reciproblatt



B-05153-25
Reciproblatt HCS 203/6-10Z-25



B-05175
Reciproblatt BIM 150/6Z



B-10394
Reciprosägeblatt HM 305/2Z



B-10403
Reciprosägeblatt HM 455/2Z



B-20395
Reciprosägeblatt BIM 100/24Z Metall



B-20404
Reciprosägeblatt BIM 100/18Z Metall



B-20410
Reciprosägeblatt BIM 100/14Z Metall



B-20426
Reciproblatt BIM 100/10Z



B-20432
Reciproblatt BIM 100/6Z



B-20448
Reciproblatt BIM 100/6Z



B-20454
Reciproblatt BIM 100/14-18Z



B-31843
Reciproblatt BIM 152/10Z 5Stk



B-31859
Reciproblatt BIM 225/10Z 5Stk



B-44432
Reciprosägeblatt Sortiment A



B-44448
Reciprosägeblatt Sortiment B



B-55566
Reciprosägeblatt 100mm Rettung



B-55572
Reciprosägeblatt 152mm Rettung



B-55572-10
Reciprosägeblatt 152mm Rettung



B-55588
Reciprosägeblatt 228mm Rettung



B-55588-10
Reciprosägeblatt 228mm Rettung



B-55594
Reciprosägeblatt 305mm Rettung



B-55594-10
Reciprosägeblatt 305mm Rettung



P-04874
Reciprosägeblatt BIM 100/18Z Metall



Optionales Zubehör

P-04880

Reciprosägeblatt BIM 150/18Z Metall

P-04905

Reciprosägeblatt BIM 150/24Z Metall

P-04927

Reciprosägeblatt BIM 200/14Z Metall

P-04949

Reciprosägeblatt BIM 200/24Z Metall

P-04983

Reciprosägeblatt 280/10Z BiM Holz/

P-05000

Reciprosägeblatt 150/10Z CV Holz

P-05022

Reciprosägeblatt 150/6Z

P-05088

Reciprosägeblatt 150/6Z BiM Holz/

P-45696

Reciprosägeblatt 180mm M-Force

P-45711

Reciprosägeblatt 180mm M-Force

P-46969

Reciprosägeblatt 150/10Z BiM Holz/

P-46981

Reciprosägeblatt 300/10Z BiM Holz/

P-47008

Reciprosägeblatt BIM 200/10Z Metall

P-47020

Reciprosägeblatt 200/10-14Z BiM

P-47042

Reciprosägeblatt 225/6Z BiM

P-47064

Reciprosägeblatt 150/8-10Z BiM

P-47086

Reciprosägeblatt 150/6Z Holz/

P-04896

Reciprosägeblatt BIM 100/24Z Metall

P-04911

Reciproblatt BIM 150/14Z Metall

P-04933

Reciprosägeblatt BIM 200/18Z Metall

P-04955

Reciprosägeblatt BIM 150/32Z Metall

P-04999

Reciprosägeblatt 150/4Z BiM Holz

P-05016

Reciprosägeblatt 300/6Z Holz/

P-05072

Reciprosägeblatt Grünholz 300mm

P-45680

Reciprosägeblatt 150mm M-Force

P-45705

Reciprosägeblatt 150mm M-Force

P-45727

Reciprosägeblatt 280mm M-Force

P-46975

Reciprosägeblatt 225/10Z BiM Holz/

P-46997

Reciprosägeblatt BIM 150/10Z Metall

P-47014

Reciprosägeblatt 150/10-14Z BiM

P-47036

Reciprosägeblatt BIM 150/6Z BiM

P-47058

Reciprosägeblatt 300/6Z BiM

P-47070

Reciprosägeblatt 225/8-10Z Holz/

P-47092

Reciprosägeblatt 225/6Z Holz/

Optionales Zubehör

P-47101

Reciprosägeblatt 150/6Z CV

P-47123

Reciproblatt 240/3Z CV Grünholz

P-47145

Reciprosägeblatt 225/5-8Z BiM Holz/

P-47189

Reciprosägeblatt 150/10-14Z BiM

P-71308

Reciproblatt BIM 150/14Z 20Stk

P-71320

Reciprosägeblatt 280/10Z BiM Holz/

P-71358

Reciprosägeblatt BIM 150/18Z Metall

P-71370

Reciprosägeblatt 300/6Z Holz/

P-80438

Recipro-Wellenmesser 225 mm

P-81278

Sortiment Recipro-Sägeblatt

P-47117

Reciprosägeblatt Grünholz 240mm

P-47139

Reciprosägeblatt 150/5-8Z BiM Holz/

P-47173

Reciprosägeblatt HM 200mm

P-47195

Reciprosägeblatt 225/10-14Z BiM

P-71314

Reciprosägeblatt BIM 200/14Z Metall

P-71336

Reciprosägeblatt 150/4Z BiM Holz

P-71364

Reciprosägeblatt BIM 200/18Z Metall

P-71386

Reciprosägeblatt BIM 150/24Z Metall

P-80444

Recipro-Wellenmesser 300 mm

P-81290

Sortiment Recipro-Sägeblatt



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

