

Artikelnummer:  
**70552**

EAN-Nummer:  
4000870705520



Name  
**MaxLED 1000 Stripe 2,5m Warmweiß IP44 Cover 2700K 29W 24V Silber Kst**

Hersteller **Paulmann**

#### Abmessungen

Gewicht netto	107 g
Verpackungsmaße BxHxL	11,3 x 14,7 x 4 cm
Länge	2,5 m
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 4 T: 12,5 mm



#### Leuchtmitteldaten

Entspricht Glühlampe	170 W
Anzahl Bestückung	1x
Nennlichtstrom	2.200 lm
Farbtemperatur Bereich	2.700 K
Bestückung	29 W
Lebensdauer	30.000 h
Bestückung	incl. 1x29 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	nv

#### Artikelinfo

EAN	4000870705520
Interner Code	705.52
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Silber

#### Technische Daten

Spannung	DC 24 V
Dimmbar	Ja