

Artikelnummer:
70553

EAN-Nummer:
4000870705537



Name
MaxLED 1000 Stripe 2,5m Daylight IP44 Cover 6500K 29W 24V Silber Kst

Hersteller **Paulmann**

Abmessungen

Gewicht netto	107 g
Verpackungsmaße BxHxL	11,3 x 14,6 x 4 cm
Länge	2,5 m
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	H: 4 T: 12,5 mm



Leuchtmitteldaten

Entspricht Glühlampe	170 W
Anzahl Bestückung	1x
Nennlichtstrom	2.200 lm
Bestückung	29 W
Lebensdauer	30.000 h
Farbtemperatur Bereich	6.500 K
Bestückung	incl. 1x29 W
Leuchtmittleigenschaft	LED fest integriert
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Anzahl Brennstellen	nv

Artikelinfo

EAN	4000870705537
Interner Code	705.53
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Montageanleitung
Hersteller	Paulmann
Farbe	Silber

Technische Daten

Spannung	DC 24 V
Dimmbar	Ja