

Angaben

Daten

Artikelnr.
Artikelbezeichnung
EAN-Code (bzw. GTIN)

501163
LED Grablicht rot mit Flackerflamme inkl. Timer un
4002940020120
aus robustem Kunststoff
1 rote LED - Flackerlicht, 1000 Kelvin
Integrierter Timer (8 Stunden an, 16 Stunden aus)
mit Ein- und Ausschalter
Batteriebetrieben: 2x Babyzelle LR14 1,5V (nicht enthalten)
Inkl. Erdspieß 45mm
für den Innen- und Außenbereich



Allgemeine Produktinformationen

Zollpos.	9405403990
Ursprungsland/-region	CN
Produktmaterial	Kunststoff / plastic
Produktfarbe	rot / red, gold/gold
CE	Ja
Schutzscheibe	Ja
Ein Ausschalter	Ja
Schutzgrad IP	44
Typ Batterien	1,5V LR14 (nicht enthalten) / 1.5V LR14 (not included)
Anzahl Batterien	2

Abmessungen Produkt in mm

Produktgröße in mm	132
Außendurchmesser in mm	72

Elektronische Daten

Spannung in V	1,5
Bemessungsspannung in V (Primär/Sekundär)	1,5V LR14 (nicht enthalten) / 1,5V LR14 (not included)
Schutzklasse	III
Nennlebensdauer in h	4320
Bemessungslebensdauer in h	4320

Lichttechnische Daten

Anzahl der LED	1
Farbtemperatur in K	1000
Lichtfarbe	rot / red
dimmbar	nein / no

Verpackungsinhalt / Zubehör

Erdspieß	Ja
----------	----

Verpackung

Verpackungsart	HEITRONIC Vollverpackung / heitronic full package
----------------	---

Abmessung Einzelkarton in mm

Breite Einzelverpackung in mm	74
-------------------------------	----

Produktdatenblatt



Angaben

Daten

Tiefe Einzelverpackung in mm	74
Höhe Einzelverpackung in mm	139

Abmessung VE-Karton in mm

Breite Versandkarton in mm	465
Tiefe Versandkarton in mm	315
Höhe Versandkarton in mm	455
Bruttogewicht Versandkarton in kg	4,5
Palettenabnahme in Stk	576

VPE

Losgrößenrundungsfaktor	72
-------------------------	----

Alle Daten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. WEEE Nr.: DE 22960254