

Artikelnummer

43555

Typ

CROMA 150 WS

Bezeichnung

Elektronikgong CROMA Weiß CROMA 150 WS

**Kurzbeschreibung:**

- 12 ansprechende Melodien, einfache Auswahl
- zeitlich begrenzte Stummschaltung
- LED-Blitzlicht
- 2-fach Rufunterscheidung
- Spannungsversorgung: Batterien 4 x 1,5 V oder 8-12 V AC/DC

Beschreibung

Der elektronische Gong erfüllt höchste Ansprüche an Funktionalität und ansprechendem Sound.

Produktmerkmale:

12 ansprechende polyphone Melodien (u.a. 2-/3-Klang)

Benutzerfreundliche Auswahl von Melodien und superheller weißer LED Blitz.

2-fache Rufunterscheidung für optimale Unterscheidung woher der Ruf kommt. Optische und akustische

LowBatt-Anzeige für Batterien des Empfängers

Taster zur Rufsignal-Einstellung (Melodie/Blitz, nur Melodie, nur Blitz, Mute)

Hochglänzende Oberfläche.

12 Melodien / Blitzlicht-LED

zeitlich begrenzte Stummschaltung für 1, 3 oder 9 Stunden

Die Oberfläche des Empfängers in Hochglanz Optik weiß

Technische Daten:

Technische Daten

Lautstärke max. 83 dB(A), regelbar

Spannungsversorgung: Batterien 4x1,5V (Typ LR14/C oder 8-12V=/~ (über Klemmen)

Typische Batteriebensdauer: 5-10 Jahre

Abmess.: 180 x 140 x 50 mm

Installationshinweis:

Hinweis: Die Hochglanz Oberfläche nicht mit einem Mikrofaser Tuch reinigen. Keine Reinigungsmittel



verwenden. Nebelfeucht abwischen.

Technische Daten

Name:	CROMA
Anzahl Melodien:	12 polyphone Melodien
Lautstärke:	Max. 86 dB(A) einstellbar
Spannungsversorgung:	8 - 12 V AC/DC / Batterien
Blitzlicht:	LED
Farbe:	Weiß
Rufunterscheidung:	2-fach
Spannungsversorgung:	4 x 1,5 V Batterien Typ LR14/C nicht im Lieferumfang,
Spannungsversorgung extern:	8 - 12 V AC / DC
Abmessungen:	180 x 120 x 50 mm
Farbe:	Weiß / Weiß
Oberfläche:	Hochglanz