

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere digitale Tonarmwaage Analogis Balance It entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch.

I. Spezifikationsparameter: Kapazität / Genauigkeit

g	oz	ct	ozt	TL	gn
100g/ 0.01g	3.5275oz/ 0.0005oz	500.00ct /0.05ct	3.2145./ 0.0005ozt	2.6667/ 0.0001TL	1543.2 /0.1gn

- Automatische Abschaltung: 1 Minute (einstellbar)
- Arbeitstemperatur: 10-30 ° C.
- Stromversorgung: 2 x AG 13 Knopfzelle (Abb.3)
- LCD-Anzeige: 5-stellige LCD-Anzeige
- 6 Gewichtseinheiten: g oz ozt ct gn TL
- Low Power Alarm
- Hintergrundbeleuchtung: Weiß (optional)
- Tara
- Abmaße: 48 x 101x 23mm
- Nettogewicht: 74 g (inklusive 10 g Gewicht) (Abb.3)
- Edelstahl Wiege-Basis Größe: 37 x 37 mm

II. Betrieb

Um die Schutzabdeckung abzunehmen, drehen Sie die Waage komplett auf den Rücken. Auf der Unterseite ist die Open-Position gekennzeichnet. Wenn auf diese Stelle gedrückt wird, kann man die Schutzabdeckung problemlos entfernen. (siehe Abb. 2). Die Schutzabdeckung kann als Wiegebehälter eingesetzt werden. (siehe Abb. 1)

Bei Nichtbenutzung, bitte die Schutzabdeckung erst auf der Seite der Wiege-Basis einrasten. So wird eine Dejustage der Wiege-Basis vermieden.

1. Senken Sie den Tonarm mit dem verbauten Abtastsystem auf Die Wiege-Basis ab. Wenn das Display zur Ruhe gekommen ist, können Sie die korrekte Auflagekraft ablesen.
2. Drücken Sie „M“ um die gewünschte Wiege-Einheit umzuschalten: g / oz / ozt / ct / TL / gn
3. Drücken Sie die Taste „T“ um die Ausgangsposition zu erreichen.
4. Drücken Sie erneut „ON“, um das Gerät auszuschalten.

III. Nicht benötigte Wiege-Einheiten ausblenden

Wird z. B. nur die Wiege-Einheit „g“ (für Gramm) benötigt, so können alle anderen Einheiten deaktiviert werden. Drücken Sie hierzu die Taste „M“ für 4 Sekunden. Alle Wiege-Einheiten leuchten auf, OZ blinkt. Durch das Drücken der Taste „Tare“, können die benötigten Wiege-Einheiten aktiviert oder deaktiviert werden. Durch das Drücken der Taste „M“ kann die nächste Wiege-Einheit gewählt werden. Die Wiege-Einheit „g“ kann nicht deaktiviert werden. Ist die Wahl abgeschlossen, bitte für 4 Sekunden die Taste „M“ drücken. Alle Einstellungen werden gespeichert, die Waage geht wieder in den normalen Betrieb über.

IV. Automatische Abschaltung justieren

Drücken Sie die Taste „T“ für 4 Sekunden bis im Display „AU60“ (automatische Abschaltung nach 60 Sekunden) erscheint. Mit der Taste „M“ wird in 30 Sekunden-Schritten die gewünschte Abschaltzeit eingestellt. Wird „0“ gewählt, so schaltet sich die Waage nicht selbstständig ab. Sind diese Einstellungen getätigt, geht die Waage wieder in den normalen Betrieb über.

V. Schnelle Kalibrierungsfunktion

Drücken Sie die Taste „ON / OFF“ für 2 Sekunden wenn die Waage dekalibriert zu sein scheint. Stellen Sie das mitgelieferte 10 g Eichgewicht auf die Wiege-Basis. Das Display erlischt nach 3 Sekunden. Die Kalibrierung ist abgeschlossen.

VI. Sicherheitshinweise

- Platzieren Sie die Waage auf einer flachen, waagerechten Unterlage. Vermeiden Sie jegliche Vibrationen während des Wiegevorgangs.
- Vermeiden Sie eine Überladung der Waage, der Wiege-Sensor kann dadurch beschädigt werden. Wenn das Display „Full“ anzeigt, ist von einer Überladung auszugehen. Legen Sie das Wiegegut immer vorsichtig auf die Wiege-Basis.
- Halten Sie einen Mindestabstand von > 30 cm zu Mobilfunkgeräten ein.
- Ermitteln Sie das korrekte Wiege-Ergebnis erst nach Stillstand des Displays.
- Erscheint das Batteriesymbol im Display, so wechseln Sie diese aus.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wird.