


# brennenstuhl® Connect WIFI Gartensteckdose mit Erdspeiß und Montageplatte IP 44 2-fach 10 m H07RN-F3G1,5

Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen brennenstuhl® Connect App.



Artikelnummer 1154540601  
EAN 4007123673520

## BESCHREIBUNG

- Erdspeiß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff.
- Steuerung elektrischer Geräte über Smartphone oder Tablet.
- Schalten von überall mit Remote Access.
- Zeitschaltuhr mit Tages- und Wochenprogramm.
- Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant.
- Steckdosen einzeln schaltbar.
- Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker.
- 2 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln.
- Funk-Frequenz: 2,4 GHz.

## TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Steckdosen gesamt	2
Funkreichweite	40 m	Nennfrequenz	50 Hz
Kabellänge	10 m	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelbezeichnung	H07RN-F 3G1,5	Schutzart (IP)	IP44

## VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	2.1 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	1.91 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	12 cm x 22 cm x 28,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	22 cm x 15 cm x 22 cm		

## LIEFERUMFANG

brennenstuhl® Connect WIFI Gartensteckdose