

Akku LED Arbeitsleuchte CL 1050 MA, 950 lm, IP65

Die Arbeitsstrahler mit Klemmvorrichtung lassen sich überall befestigen und durch das Kugelgelenk optimal für den Arbeitseinsatz ausrichten.



Artikelnummer 1173070010
EAN 4007123674442

BESCHREIBUNG

- Bestens geeignet für Montagearbeiten, in Kellern und an Werkbänken.
- Arbeitsstrahler mit spezieller Klemmvorrichtung zur einfachen Montage durch Ankleben an Arbeitsflächen, Rohren, Platten usw.
- Leichtes und robustes Kunststoffgehäuse mit starkem, stabilem Clip.
- Einfache Ausrichtung des Arbeitslichts dank Kugellager, der Neigungswinkel des Arbeitslichts ist flexibel einstellbar.
- Mit Kugelgelenk zur individuellen Ausrichtung in alle Richtungen um nahezu 360 Grad.
- Integrierte USB Powerbank zum Laden von Smartphones etc.
- Li-Ion Akku 3,7 V/2,5 Ah mit Ladeanzeige.
- Leuchtdauer bis zu 12h, Ladezeit circa 3h.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	950 lm	Akku-Ladezeit ca.	3 h
Leistungsaufnahme	10 W	Anzahl der Batterien	1
Farbtemperatur	6,350 K	Batterie Bauart	Akku fest eingebaut
Nenneingangsspannung	5 V	Batterie Technologie	Lithium-Ion
Akku-Kapazität	2.5 Ah	Schlagfestigkeit	IK08
Akku-Spannung	3.7 V	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	12 h	Schutzart (IP)	IP65

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.53 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.4 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	10 cm x 10 cm x 18,7 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	9 cm x 8,5 cm x 18 cm		

LIEFERUMFANG

Akku LED Arbeitsleuchte CL 1050 MA, 1 x USB Kabel