


LED Werkstattleuchte IP 65 WL 550 570 lm, 5 m H05RN-F2x1,0

Lichtstark, schlag- und stoßfest.
Staub- und spritzwassergeschützt, IP 65.




Artikelnummer 1175470010
EAN 4007123674534

BESCHREIBUNG

- Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyarbeiten dank verschiedener Schaltstufen: 100 % - 40 % - 10 %.
- 12 lichtstarke Seoul SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- Schlag- und bruchfestes Schutzrohr IK 07.
- Robuster und gummierter Griff.
- Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken zum Aufhängen.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	570 lm	Farbwiedergabeindex	83
Leistungsaufnahme	7.1 W	Min.-Max. Nenneingangsspannung	220 V - 250 V
Lichtausbeute	90.3 lm/W	Lebensdauer	54,000 h
Energieeffizienzklasse		Schlagfestigkeit	IK07
Farbtemperatur	6,500 K	Schutzklasse	II
		Schutzart (IP)	IP65

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.74 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.61 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	7 cm x 8,7 cm x 37,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4 cm x 12 cm x 34 cm		