

PARAPROJECT®

Trolley i32 PRO

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect



Bezeichnung	PARAPROJECT Trolley i32 PRO Charge&Sync, ohne Kabel
Artikelnummer	832.530-999
GTIN / EAN	4006793826991
Einsatzgebiet	Bildung , Gesundheitswesen
Zertifikate	CB / CE / GS / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 55022 / DIN EN 55024 / DIN EN 61000-3-2 / DIN EN 61000-3-3 / DIN EN 60950-1
Lieferumfang	- 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge 5 m - 1x USB-Kabel, Stecker beidseitig gerade, Länge 1 m - 2x Schlüssel für seitlich separates Fach
Materialien	- ABS-Kunststoff - Stahlblech pulverbeschichtet
Transport	4x Rollen (12 cm Durchmesser), zwei davon mit Feststellbremse für sicheres Handling / 2x Transportgriffe
Außenmaße (BxTxH)	820 mm x 535 mm x 930 mm
Eigengewicht	72000 g
Transportmaße (BxTxH)	835 mm x 585 mm x 1100 mm
Palettenmaße (BxTxH)	835 mm x 585 mm x 1100 mm
Menge pro Europalette	1
Zolltarifnummer	94037000
Ursprungsland	TW
Ausstattung	- 2x 16 vertikale Fächer für je ein Tablet (mit Schutzhülle) - Große Schublade für Master-Laptop und Zubehör - Statusanzeige, 2x USB-B Anschluss für Sync-Funktion und 3 schaltbare Steckdosen auf Wagenoberseite - Hauptschalter, Netzeingang, Netzwerkanschluss, Befestigungshaken und Kabelhalterung an Wagenrückseite - seitlich separates Fach, abschließbar für z.B. Access Point - 2x Versenkbare Schwenktüren aus Stahlblech, abschließbar mit handelsüblichen Vorhängeschloss - Technikklappe zur kompletten Administration des Lademanagement an Wagenrückseite - aktiver Lüfter für optimale Belüftung des Innenraumes
Kompatible Geräte	alle Tablets die USB ladefähig sind
max. Geräteanzahl	32
Betriebssystem	Android / iOS / Windows
Netzteil	zentrales Netzteil für gesamte Spannungsversorgung der Geräte
Ausgangsleistung je Port	2,4 A

PARAPROJECT®

Trolley i32 PRO

Laden , Synchronisieren , Transportieren , Aufbewahren , Flex2Connect

Optionales Zubehör	- USB- Daten- und Ladekabel für alle Typen - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	Mit Vorhängeschloss zu sichern
Anschlüsse	- Außen: - zentrale Stromversorgung - Hauptschalter (Ein-/ Ausschalter) - Netzwerkanschluss (RJ 45) - 2x USB 2.0 Typ B-Buchse - 3x Schuko-Steckdose mit Ein-/ Ausschalter Innen: - 2x 16 USB 2.0 Typ A-Buchse - 1x Patch-Kabel mit RJ 45 Stecker
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 12 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	25 x 345 x 270
Maße zusätzliche Fächer	530 x 300 x 45
Farbe	weiß

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- 2x 16 USB 2.0 Typ A-Buchse , 1x Patch-Kabel mit RJ 45 Stecker



- Hauptschalter (Ein-/ Ausschalter) , Netzwerkanschluss (RJ 45) , 2x USB 2.0 Typ B-Buchse , 3x Schuko-Steckdose mit Ein-/ Ausschalter