

PARAPROJECT®

Case TC10 Plus

Protect , TwinCharge , Transport



Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC10 Plus TwinCharge, USB-C®, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	20871015101
GTIN / EAN	4006793003019
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	NRL 2011/65/EU / DIN EN 62368-1:2016-05. EMV 2014/35/EU / DIN EN 55022:210+AC:2011 / DIN EN 55024:2010. Rohs 2011/65/EU / DIN EN 50
Lieferumfang	- 1x Case TC10 Plus, mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	530 mm x 360 mm x 450 mm
Eigengewicht	11500 g
Transportmaße (BxTxH)	1530 mm x 370 mm x 500 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1065 mm
Menge pro Europalette	12
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Deckel mit Noppenschäum zur Stabilisierung der Geräte - 2x Taschen für Zubehör wie Eingabestifte und Kleinteile - TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen , 10x Staufächer für Tablets - Elektro Tower mit Ein- Ausschalter und Steckdose für Accesspoint (oder Apple TV, Chromecast) - Aktive Lüftung (2x Axial-Lüfter) im Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor, Überspannungsschutz - Ein-/Ausschalter des kompletten Koffers - RJ 45 Schnittstelle für Access Point (oder Apple TV, Chromecast)
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 11,5“ ; die über USB ladefähig sind (USB A und USB-C , QuickCharge, PD)
max. Geräteanzahl	10
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Optionales Zubehör	- USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning , USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	Zahlenschlösser

PARAPROJECT®

Case TC10 Plus

Protect , TwinCharge , Transport

Anschlüsse	- - Außen: zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe, RJ 45 Schnittstelle, Zentraler Wippschalter - Innen: je 10 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 5,0 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	22 x 200 x 280 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- Elektrotower mit zusätzlicher Schukosteckdose für zB. Accesspoin , Steckplätze für bis zu 10 Stück Tablets



- Hauptschalter , Netzwerkbuchse