

# PARAPROJECT®

## Case TC15 Plus

Protect , TwinCharge , Transport



Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC15 Plus TwinCharge, USB-C®, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	20871515101
GTIN / EAN	4006793003026
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	NRL 2011/65/EU / DIN EN 62368-1:2016-05. EMV 2014/35/EU / DIN EN 55022:210+AC:2011 / DIN EN 55024:2010. Rohs 2011/65/EU / DIN EN 50581:2012
Lieferumfang	- 1x Case TC15 Plus, mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	530 mm x 390 mm x 540 mm
Eigengewicht	13000 g
Transportmaße (BxTxH)	560 mm x 410 mm x 550 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1065 mm
Menge pro Europalette	12
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel mit RV-Tasche und Klemmfach - TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen ,15x Staufächer für Tablets - Zusätzlich: Aktive Lüftung (2x Axial-Lüfter) im Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Elektro Tower mit Ein- Ausschalter und Steckdose für Accesspoint, ( oder Apple TV, Chromecast) - Temperatursensor, Überspannungsschutz - Ein-/Ausschalter des kompletten Koffers - RJ 45 Schnittstelle für Access Point ( oder Apple TV, Chromecast)
Kompatible Geräte	Alle Tablets bis 11,5“ ; die über USB ladefähig sind (USB A und USB-C , QuickCharge, PD)
max. Geräteanzahl	15
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; Z.B. 10x iPad / Android Tablet mit je 22W pro Port, oder 8x Surface Go2 mit je 24W pro Port ; USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC ; 5V/9V/12V/15V3A,20V2.25A
Optionales Zubehör	- USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning , USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr

# PARAPROJECT®

## Case TC15 Plus

Protect , TwinCharge , Transport

Schließsystem	Zahlschlösser
Anschlüsse	- - Außen: zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe, RJ 45 Schnittstelle, Zentraler Wippschalter - Innen: je 15 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 7,5 A - 50/60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	22 x 200 x 280 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- Elektrotower mit zusätzlicher Schukosteckdose für zB. Accesspoint , Steckplätze für bis zu 10 Stück Tablets



- Hauptschalter , Netzwerkbuchse