

PARAPROJECT®

Case TC20 Plus

Protect , TwinCharge , Transport



Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC20 Plus TwinCharge, USB-C®, ohne Kabel, schwarz
Artikelnummer	20872015101
GTIN / EAN	4006793003033
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	NRL 2011/65/EU / DIN EN 62368-1:2016-05. EMV 2014/35/EU / DIN EN 55022:210+AC:2011 / DIN EN 55024:2010. Rohs 2011/65/EU / DIN EN 5
Lieferumfang	- 1x Case TC20 Plus, mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss
Materialien	- X-ABS-Kunststoff
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	14450 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1065 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	- Kofferdeckel mit RV-Tasche, Kabletasche und Klemmfach - TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen, 20x Staufächer für Tablets - Zusätzlich: Aktive Lüftung (2x Axial-Lüfter) im Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Elektro Tower mit Ein- Ausschalter und Steckdose für Accesspoint (oder Apple TV, Chromecast), Temperatursensor, Überspannungsschutz - Ein-/Ausschalter des kompletten Koffers - RJ Schnittstelle für Access Point (oder Apple TV, Chromecast)
Kompatible Geräte max. Geräteanzahl	Alle Tablets bis 11,5“; die über USB ladefähig sind (USB A und USB-C, QuickCharge, PD) 20
Betriebssystem	iOS / Android / Windows
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; z.B. 10x iPad / Android Tablet mit je 22W pro Port, oder 8x Surface Go2 mit je 24W pro Port ; USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC ; 5V/9V/12V/15V3A,20V2.25A
Optionales Zubehör	- USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Daten- und Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	Zahlenschlösser

PARAPROJECT®

Case TC20 Plus

Protect , TwinCharge , Transport

Anschlüsse	- - Außen: zentrale Stromversorgung mit Schutzkappe, RJ 45 Schnittstelle, Zentraler Wippschalter - Innen: je 20 x USB-A-Buchse oder USB-C-Buchse, wahlweise je nach vorhandenem Kabeltyp
Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 10 A - 50 / 60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	22 x 255 x 310 mm
Farbe	schwarz

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm



- Stauraum für bis zu 20 Tablets ,
TwinCharge Technologie ,
Elektrotower mit integrierter
Schukosteckdose für zB.
Accesspoint



- Hauptschalter , Netzwerkbuchse