

PARAPROJECT®

Case TC20

Protect , TwinCharge , Transport



Bezeichnung	PARAPROJECT Case TC20 TwinCharge, inkl. USB-A auf Lightning® / LED-Kabel, weiß
Artikelnummer	208721170
GTIN / EAN	4006793002968
Einsatzgebiet	Bildung
Zertifikate	CE / REACH / RoHS
Angewandte Normen	DIN EN 60950-1 / DIN EN 55022 / DIN EN 55024
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none"> - 1x Case TC20 mit integrierter TwinCharge Technologie - 1x Geräteanschlusskabel, EU, Länge: 5 m - 1x Bedienungsanleitung für Case und Zahlenschloss - Vorinstallierte 20x USB-A-Kabel mit Lightning Connector und LED Anzeige mit MFi-Zertifizierung, Boost Charge™ und Nylon-Verstärkung
Materialien	- ABS-Kunststoff / PMMA
Transport	4x Leichtlaufräder mit 75 mm Durchmesser, (davon 2 mit Radfeststeller) / Teleskopauszug, 4-fach / beidseitige Tragegriffe, automatisch anklappend
Außenmaße (BxTxH)	720 mm x 390 mm x 550 mm
Eigengewicht	14450 g
Transportmaße (BxTxH)	760 mm x 420 mm x 570 mm
Palettenmaße (BxTxH)	1200 mm x 800 mm x 1860 mm
Menge pro Europalette	6
Zolltarifnummer	85044082
Ursprungsland	RO
Ausstattung	<ul style="list-style-type: none"> - Kofferdeckel: mit div. Fächern und Taschen für Zubehör und Eingabestifte - Korpus: TwinCharge Ladeeinheit mit USB-C und A Ausgängen, 20 Staufächer für iPad - Zusätzlich: Lüftungsöffnungen im Deckel und Bodenbereich für optimale Luftzirkulation - Temperatursensor , Hauptschalter , Überspannungsschutz
Kompatible Geräte	Alle iPad Modelle bis 12,9“
max. Geräteanzahl	20
Betriebssystem	iOS
Ausgangsleistung je Port	Automatische Anpassung durch USB-PD Power Delivery und QuickCharge Standards ; z.B. 20x iPad mit je 22W pro Port, Boost Charge™ ; USB-C und USB-A output (22 / 30 / 45W): DC ; 5V/9V /12V/15V3A,20V2.25A
Optionales Zubehör	<ul style="list-style-type: none"> - USB-Ladekabel für USB-C auf C, USB-C auf Lightning, USB-A auf Lightning - USB-Ladekabel mit LED-Anzeige für USB-C auf Lightning , USB-A auf Lightning - externe Wochenzeitschaltuhr
Schließsystem	Zahlenschlösser

PARAPROJECT®

Case TC20

Protect , TwinCharge , Transport

Stromdaten	- 100 - 240 V - max. 10 A - 50 / 60 Hz
Maße Fächer (BxTxH)	24 x 255 x 310 mm
Farbe	weiß

Produktabbildung ähnlich / Angaben ohne Inhalt / Irrtümer und Änderungen vorbehalten / alle Abmessungen in mm

