

# Foscam S41 4 MP Dualband-WLAN Überwachungskamera mit Flutlicht

EAN: 6954836033692

Die Foscam S41 ist eine Flutlichtkamera mit Bewegungserkennung, integrierter LED - Beleuchtung, sehr guter Nachtsicht, Zwei-Wege-Audio, 4 MP Auflösung, Dualband-WLAN oder Netzwerkkabel, Personenerkennung und mehr.

Anders als die meisten Flutlichtkameras mit gewöhnlicher 1080p-Auflösung ist die Foscam Flutlichtkamera mit 4 MP Auflösung in der Lage, Videoauflösungen von bis zu 2560 x 1440 Pixel bei 25 Bildern pro Sekunde (fps) zu liefern. Sie erhöht den Detailgrad und die Klarheit Ihrer Sicherheitsaufnahmen, so dass Sie eine bessere Chance haben, wichtige Informationen, wie z. B. Gesichtszüge, zu erfassen. Mit eingebauter weißer LED und IR-LED verfügt sie über eine hervorragende Nachtsicht. So entgeht Ihnen auch bei Dunkelheit kein Detail.



Zusätzlich zu den grundlegenden Funktionen wie der Bewegungs- und Geräuscherkennung bietet die Foscam Flutlichtkamera auch eine Funktion zur Erkennung von Menschen, die in der Lage ist, Menschen von anderen sich bewegenden Objekten zu unterscheiden und einen Alarm an Sie zu senden.

Dank des eingebauten PIR-Bewegungssensors schaltet sich das Flutlicht sofort ein, wenn die Foscam Flutlichtkamera eine ungewöhnliche Situation erkennt. Mit weißer LED können sie auch dunkle Ecken ausleuchten. Außerdem machen sie die Darstellung von Bildern auf dem Display klarer und Details sind besser erkennbar. Die PIR-Zeitplanung kann eingestellt oder die Bewegungsempfindlichkeit an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Die Foscam S41 Flutlichtkamera unterstützt Zwei-Wege-Audio in Echtzeit. Mit integriertem Mikrofon und Lautsprecher können Sie mit willkommenen Gästen kommunizieren und unerwünschte Besucher ansprechen, unabhängig von Ihrem derzeitigen Standort.

Die Smart Spotlight Kamera funktioniert mit Dualband-WLAN, d. h. Sie können sie entweder mit 2,4 GHz oder 5 GHz Netzwerken verbinden. Dies reduziert die Verbindungszeit und vereinfacht den Einrichtungsprozess. Die Verbindung mit einem 5 GHz-Netzwerk verbessert die Signalqualität und verhindert gleichzeitig mögliche Signalstörungen. Wenn Sie es bevorzugen, können Sie auch ein Standardnetzwerkkabel für den vorhandenen RJ45-Anschluss verwenden.

## Hauptmerkmale

- Integrierte weiße LED
- 2K 4 Megapixel Auflösung
- Weitwinkliges Objektiv, diagonaler Winkel bis zu 156°
- Unterstützt 2-Wege-Audio in Echtzeit
- Unterstützt Menschen-Erkennung & PIR-Erkennung
- Dualband-WLAN 2,4 GHz & 5 GHz WLAN
- Eingebaute IR-LEDs für hervorragende Nachtsichtbilder
- P2P-Funktion für einfachen Fernzugriff
- Unterstützt Micro-SD-Karten bis zu 128 GB und Cloud-Speicher
- Kompatibel mit kostenloser Foscam iOS und Android APP
- Wasserdicht IP66
- Unterstützt Alexa und Google Assistent

## Lieferumfang

- Foscam S41 4 MP Dual-WLAN Überwachungskamera mit Flutlicht
- Netzteil
- Netzwerkkabel
- Kurzanleitung zur Installation
- Montagezuberhör
- Schablone

## Technische Daten

<b>Flutlicht</b>	<b>Weißer LED</b>	Die Reichweite des weißen Lichts kann bis zu 10 m betragen
	<b>Farbtemperatur</b>	2800 K
<b>Bildsensor</b>	<b>Sensor</b>	Hochauflösender CMOS-Farbsensor
	<b>Display-Auflösung</b>	4 MP
	<b>Min. Beleuchtung</b>	0 Lux (mit IR-Illuminator)
<b>Objektiv</b>	<b>Objektiv Typ</b>	Glasobjektiv
	<b>Brennweite</b>	2,8 mm
	<b>Blende</b>	F 2.4
	<b>Blickwinkel</b>	Diagonal:156°, Horizontal:121°, Vertikal:61°
<b>Video</b>	<b>Bildkomprimierung</b>	H.265/H.264
	<b>Bild Bildrate</b>	Maximal 25 fps (4 MP)
	<b>Auflösung</b>	2K (2560x1440), 1080P (1920x1080), VGA (640x480)
	<b>Bild spiegeln</b>	Spiegeln und drehen
	<b>Nachtbetrieb</b>	Manuelle und automatischer Modus, wenn das weiße Licht eingeschaltet ist, wird das Nachtsichtbild farbig
	<b>Nachtsichtbarkeit</b>	Bis zu 10 m
<b>Audio</b>	<b>Eingang/Ausgang</b>	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher, unterstützt Vollduplex-Echtzeit 2-Wege-Audio.
	<b>Audio-Komprimierung</b>	AAC
	<b>Sirene</b>	Unterstützt maximal 110 dB Alarmsirene
<b>PIR</b>	<b>PIR-Erkennung</b>	Eingebauter 1 PCS PIR-Sensor, Erfassungswinkel bis zu 90°
<b>Netzwerk</b>	<b>Ethernet</b>	10/100 Mbps RJ45
	<b>Drahtlos Standard</b>	IEEE802.11b/g/n/ac
	<b>Drahtlose Sicherheit</b>	WPA, WPA2
	<b>Fernzugriff</b>	P2P
	<b>WLAN-Konfigurationsmodus</b>	Unterstützung von QR-Code-Scannen und Audiosignale zum Hinzufügen der Kamera
	<b>Netzwerk-Protokoll</b>	IP, TCP, UDP, SMTP, FTP, RTSP
<b>Funktionen</b>	<b>Lichtsteuerung</b>	Manueller Schalter oder Alarmschaltung, unterstützt die Einstellung der Lichthelligkeit
	<b>Bewegungserkennung</b>	Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP, Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	<b>Ton-Erkennung</b>	Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP, Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	<b>Menschliche Erkennung</b>	Alarmierung per E-Mail, Upload des Alarm-Snapshots auf FTP, Push-Nachricht auf Mobiltelefon und Push-Stream in die Cloud
	<b>PIR-Erkennung</b>	Eingebauter 4 pcs PIR-Sensor (270°/30 ft), unterstützt die Einstellung der Empfindlichkeit und der Reichweite
	<b>Datenschutz-Block</b>	Ja
	<b>Benutzerkonten</b>	Drei Ebenen Benutzerrolle
	<b>Firewall</b>	Unterstützt IP-Filterung
	<b>Benutzerdefinierte Klingeltöne</b>	Unterstützung zum Anpassen exklusiver Klingeltöne über die mobile APP
	<b>Micro-SD-Karte</b>	Bis zu 128 GB
	<b>Cloud</b>	Unterstützung von Cloud-Speicher
<b>LED</b>	<b>Anzeige-LED</b>	Blau & Rot
<b>Zurücksetzen</b>	<b>Zurücksetzen</b>	Reset-Taste ist vorhanden
<b>Leistung</b>	<b>Spannungsversorgung</b>	DC 12 V / 1 A
	<b>Leistungsaufnahme</b>	12 Watt (Max.)
<b>Allgemein</b>	<b>Abmessung (L x B x H)</b>	170 x 75 mm
	<b>Nettogewicht</b>	290 g
	<b>Wasserdicht</b>	IP66
	<b>Betriebstemperatur</b>	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
	<b>Betriebsfeuchtigkeit</b>	20% ~ 85% nicht kondensierend
	<b>Lagertemperatur</b>	-20°C ~ 60° (-4°F ~ 140°F)
	<b>Luftfeuchtigkeit bei Lagerung</b>	0% ~ 90% nicht kondensierend