

Foscam FI9902P IP / WLAN Überwachungskamera mit Full HD-Auflösung und Nachtsicht bis 20m (schwarz)

EAN: 6954836048603

Die neue Fi9902P ist das aktuelle Modell aus dem Hause Foscam und bietet Ihnen die gewohnte Qualität und Zuverlässigkeit in Kombination mit herausragendem Preis- / Leistungsverhältnis. Echte **Full HD-Auflösung**, Wide Dynamic Range Funktion und starke **Nachtsicht** ermöglichen Ihnen eine gestochen scharfe und detailreiche Überwachung Ihres Eigentums zu jeder Tageszeit.

Die Foscam Fi9902P lässt sich sowohl über LAN als auch WLAN betreiben und ermöglicht vielseitige Einsatzszenarios:

- verwenden Sie eine microSD Karte für Aufnahmen (dank externem **MicroSD-Kartenslot** kann die Karte schnell eingesetzt werden);
- verbinden Sie die Kamera mit einem passenden NVR oder NAS;
- greifen Sie auf die Kamera von einem PC oder Smartphone zu;



Benachrichtigungen bei **Bewegungserkennung**, Unterstützung von Audioübertragung, Push-Nachrichten, Dual-Stream sind nur einige von vielen nützlichen Funktionen, welche Ihnen bei diesem Modell zur Verfügung stehen. Dank **P2P** und sich selbsterklärender hauseigener Foscam-App lässt sich die Kamera sehr einfach in Betrieb nehmen und von überall auf der Welt abrufen, wo Internet vorhanden ist. Auch die Datensicherheit spielt bei Foscam eine zentrale Rolle: Einsatz von modernen Verschlüsselungsverfahren, mehreren Sicherheitsstufen und regelmäßige Firmware-Updates zeichnen die Produkte der Marke Foscam aus.

√ **Full HD 1080P IP-Kamera 2MP Videos & Bilder**

Die Foscam FI9902P nimmt scharfe Videos und Bilder auf und Details werden deutlich dargestellt.

√ **Erweiterter Sichtwinkel für eine breitere Abdeckung**

Dank dem 90 Grad horizontalen und 105 Grad diagonalem Blickwinkel ist es möglich einen größeren Bereich abzudecken und somit einige tote Winkel abzudecken.

√ **Einfacher Fernzugriff für ein einfaches und komfortables Nutzungserlebnis**

Kostenlose Foscam APP wird für iOS- oder Android-Mobilgeräte kostenlos zur Verfügung gestellt, so dass Sie sich immer auf dem Laufenden halten können, wenn etwas Ungewöhnliches passiert.

√ **Leistungsstarke Nachtsichtkamera**

30 Infrarot-LED's ermöglichen eine gute Nachtsicht (bis zu 20m), was einen klaren Videobeweis für Diebstahl oder Einbruch bei schlechten Lichtverhältnissen ermöglicht.

√ **Benachrichtigung über Warnmeldungen, die gleichzeitig auf Ihr Telefon gesendet werden.**

Dank Bewegungserkennung werden alle Bewegungen erfasst und entsprechende Aufnahmen per E-MAIL, FTP oder direkt über die APP versendet.

√ **Mehrere Speichermethoden**

Die Kamera unterstützt 128 GB externe SD-Karte. Auch lokale Speicherung und auch FTP- oder Cloud-Speicherung sind möglich. Vielseitige Speichermethoden bieten Ihnen mehr Flexibilität im Umgang mit Ihren Daten.

√ **Intelligente Erkennung von Menschen**

Zusätzlich zur Bewegungs- und Geräuscherkennung kann die Foscam mit ihrer neuen intelligenten Technologie zur Erkennung von Menschen nur menschliche Aktivitäten erkennen. So werden "Fehlalarme", die durch fliegende Insekten, sich bewegende Haustiere oder andere Objekte ausgelöst werden, vermieden und Sie erhalten Push-Benachrichtigungen auf Ihre Geräte, wenn eine Gefahr erkannt werden könnte. Sie werden nur in den wichtigsten Momenten alarmiert und erleben eine persönlichere und zielgerichtete Heimsicherheit.

√ **Funktioniert mit Alexa**

Der F99902P ist kompatibel mit der Alexa-Sprachsteuerung von Amazon. Mit dieser Fähigkeit können Sie Alexa anweisen, Videos von Ihrer Kamera live auf Ihr Amazon-Gerät zu streamen.

Lieferumfang

- IP-Kamera
- WLAN-Antenne
- Montagematerial
- Netzkabel
- Bedienungsanleitung
- Netzteil

Technische Daten

Sensor	1/2,7" CMOS
Display-Auflösung	1920 x 1080 (2 MP)
Min. Beleuchtung	0 Lux (mit IR-Beleuchtung)
Objektivtyp	f:4mm, F2.0
Blickwinkel	Horizontal: 90°; Diagonal: 105°
Bildkomprimierung	H.264
Bildfrequenz	25 fps (1080P) / 11 fps (720P) / nach unten einstellbar
Entschlüsselung	1080P (1920x1080), 720P (1280 x 720), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
Stream	Doppelstrom
Bildanpassung	Farbton, Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Schärfe sind einstellbar
Bild spiegeln	Umdrehen und spiegeln
Infrarot-Modus	Automatisch oder manuell
Nacht-Sichtbarkeit	30 IR-LED, Nachtsichtreichweite bis zu 20 m
Eingabe/Ausgabe	Externe RCA-Schnittstelle für Zweiwege-Audio
Audio-Komprimierung	PCM/G.726
Ethernet	RJ45-Anschluss mit 10/100 Mbit/s
Drahtloser Standard	IEEE802.11b/g/n
Datenrate	IEEE802.11b: 11Mbps (Max.); IEEE802.11g: 54Mbps (Max.); IEEE802.11n: 150Mbps (Max.)
Drahtlose Sicherheit	WEP, WPA, WPA2
Fernzugriff	P2P
Netzwerk-Protokoll	IP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, UPnP, RTSP, ONVIF
Betriebssystem	Windows, MAC, Android, iOS
Browser	Microsoft IE8 und höhere Versionen oder kompatible Browser; Mozilla Firefox; Google Chrome; Apple Safari.
Bewegungserkennung	Alarm per E-Mail, Hochladen des Alarm-Schnappschusses auf FTP, mobile Anwendung
Benutzer-Konten	Benutzerrolle auf drei Ebenen
Lagerung	Unterstützt max. 128 GB Micro SD-Karte, lokalen und FTP-Speicher, Foscam-Cloud-Speicher
Firewall	Unterstützt IP-Filterung
Zurücksetzen	Die Schaltfläche Zurücksetzen ist verfügbar
Stromversorgung	DC 12 V/1.0 A
Leistungsaufnahme	6 W (Max.)
Abmessung (L x B x H)	97 x 67 x 64 mm
Nettogewicht	350 g
Wasserdicht	IP66
Betriebstemperatur	-10°C ~ 60°C (14°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10% ~ 80% nicht kondensierend
Lagertemperatur	-20°C ~ 60°C (-4°F ~ 140°F)
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0% ~ 90% nicht kondensierend