



DIGITRADIO 21

DAB+/UKW Küchen-Unterbauradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039643	schwarz	0000/3964	954 g	606 g	22.30 x 7.20 x 15.40 cm	29.90 x 18.00 x 9.90 cm
4019588139640	weiß	0001/3964	954 g	606 g	22.30 x 7.20 x 15.40 cm	29.90 x 18.00 x 9.90 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder freistehendes Radio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

2,8" TFT-Farbdisplay

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Bluetooth-Audiostreaming

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 2 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4.2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 2.8 Zoll

Slide-Show / catSLS : Ja

Typ : TFT

RadioVIS : Ja

Dimmbar : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5,9 V / 1.000 mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 21, Netzteil, Bedienungsanleitung, Montagezubehör