



IPS

HDMI™  
HIGH-QUALITY MULTIMEDIA INTERFACE

Bluetooth®



THUNDERBOLT™

Mit dem LG gram Notebook präsentiert LG Electronics das ideale Werkzeug für alle, die einfach mehr wollen. Mehr Leistung, mehr Multitasking, mehr Kreativität oder mehr Unterhaltung. Das Herzstück ist dabei ein topaktueller Intel Core Prozessor der 11. Generation mit starker Grafikleistung. Durch diese Rechenleistung sehen Inhalte auf dem brillanten IPS-Display im 16:10-Format absolut beeindruckend aus – mit detaillierter Darstellung und lebendigen Farben bei 99-prozentiger Abdeckung des DCI-P3-Farbraums. Abgerundet wird das Performance-starke Komplettpaket durch eine traumhafte Bedienung mit präziser Tastatur sowie ein vergrößertes Touchpad, ein geringes Gewicht und eine extra starke Batterielaufzeit.

## Highlights

- 17 Zoll Notebook im ebenso schicken wie widerstandsfähigen Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung
- Das als MIL-STD-810G eingestufte gram ist - durch strenge Tests bestätigt - besonders widerstandsfähig gegen Schock, niedrigen Druck, hohe oder niedrige Temperatur, Staub und andere äußere Einflüsse
- Ultra schlanker Formfaktor für maximale Mobilität und ein besonders leichtes Gewicht von nur 1.350 g
- Leistungsstarker Intel® Core™ i7 Prozessor der 11. Generation mit Certified Evo™ Plattform und Intel® Iris® Xe Graphics
- Brillantes IPS-Display mit nativer WQXGA-Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln
- Hohe Anschlussvielfalt – inklusive Thunderbolt™ 4 für Datenübertragung und Stromversorgung mit nur einem Anschluss
- Beste Bedienbarkeit durch eine Tastatur mit präzisen Druckpunkten, Nummernblock und einem besonders großen Touchpad
- Extra lange Betriebszeit von bis zu 15 Stunden (80 Wh) mit einer Batterieladung (basierend auf MobileMark® 2018: Helligkeit 200 nit, WLAN an)
- Fingerabdruck-Sensor für mehr Sicherheit und Login-Komfort
- Integriertes Sound-System mit Unterstützung für DTS:X Ultra für starken Klang, eingebaute Stereo-Lautsprecher mit 2 x 2 W Leistung
- Integrierte HD-Webcam
- Windows 10 Pro sowie 16 GB RAM und 1 TB SSD

**Display-Typ**

Displaytyp	IPS LCD
Bildschirmdiagonale	43,18 cm (17 Zoll)
Hintergrundbeleuchtung	White LED
Bildformat	16:10
Native Auflösung	2560 x 1600

**Ton**

Lautsprecher	Integrierte Lautsprecher
Ausgangsleistung	2 x 2 W
Tonmodi	Stereo, DTS:X Ultra

**Allgemeine Daten**

Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz
Maße in mm (B x H x T)	380,2 x 260,1 x 17,8
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	493 x 307 x 60
Farbe	Black
Akku	80 Wh Li-Ion
Gewicht netto	1,35 kg
Gewicht brutto	2,3 kg

**Zubehör**

Lieferumfang	Netzkabel, RJ45 Ethernet (USB-C Adapter)
Software	LG Control Center, LG Update Center, LG On Screen Display 3, LG Power Manager, Virtoo
Besonderheiten	HDMI, Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke, LED Backlights, Smart Energy Saving, WLAN, Reader Mode, HD Webcam, Fingerprint ID, MIL-STD-810G, Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung, Thunderbolt™ 4, Slim Kensington Lock, TPM (Trusted Platform Module)

**Sonstiges**

Garantie	24 Monate (Gerät)
----------	-------------------

**Unterstützte Betriebssysteme**

Unterstützte Betriebssysteme	Windows 10 Pro
------------------------------	----------------

**Hardware**

Prozessor	Intel® 11th Gen. Core™ i7-1165G7 Processor (2.8 GHz, Turbo 4.7 GHz, L3 Cache 12MB, 28W)
Arbeitsspeicher	16 GB LPDDR4X (Dual Channel, 4266 MHz)
Grafikkarte	Intel® Iris® Xe Plus Graphics
Festplatte	1 TB (SSD: M.2(2280))
Schnittstellen	1 x HDMI, Kopfhörer, 2 x USB 3.2, 2 x USB 4 Typ-C (Power Delivery, Display Port, Thunderbolt™ 4)

**Kommunikation**

Wireless	Intel® Wi-Fi 6 AX201 (Wi-Fi 6 , 2x2, Dual Band, BT Combo)
LAN	10/100 (USB-C-Adapter)
Bluetooth	BT 5.1

EAN

EAN

8806091256096