

Datenblatt

Power USB-C/A Doppelsteckdose ohne LED mit Montageplatte und Schutzdeckel IP 54

Art. Nr. 67342651

26.07.2021

Eingangsspannung:	8 - 34 Volt DC
Ausgangsspannung:	5 Volt DC
Ausgangsstrom max.:	3,6 A gesamt
Stromaufnahme:	< 1 mA (Leerlauf)
Schutz bei:	Kurzschluss, Überlast , Überspannung Übertemperatur und Verpolung
Schutzart:	IP 54
Anschlüsse:	Kabelenden offen
Einbaubohrung:	min. Ø 28 mm bei Paneldicke bis 14mm min. Ø 36mm bei Paneldicke über 14mm
Paneldicke:	beliebig
Befestigungsart:	4 Befestigungsschrauben

Material:

Gehäuse:	ABS
Montageplatte:	ABS
Temperaturbelastung:	110 °C

Kabel:

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm ² rot/schwarz
Länge:	150 mm

**Power USB-C/A Doppelsteckdose ohne LED
mit Montageplatte und Schutzdeckel IP 54**

Art. Nr. 67342651

26.07.2021

