

## Produktinformation

**90 49 340**

**Ersatzstempel für 90 42 340**

- Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werden, ohne Schrauben oder Nieten zu benötigen
- Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung
- Zangenkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet



### Allgemein

Artikel-Nr.	90 49 340
EAN	4003773028079
Gewicht	76 g
Abmessungen	120 x 70 x 10 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC011914
ETIM 6.0	EC011914
proficl@ss 6.0	EAC043c008
UNSPSC 13.1	27112104

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*