

Produktinformation

90 49 340 M

Ersatzmatrize für 90 42 340

- Für die Herstellung fester Verbindungen von Profilblechen, die im Trockenbau für die Errichtung von Trennwänden und abgehängten Decken verwendet werden, ohne Schrauben oder Nieten zu benötigen
- Für U- und C-Profile mit max. 1,2 mm Blechstärke (2 x 0,6 mm)
- Minimaler Kraftaufwand durch optimale Hebelübersetzung
- Zangenkörper: Spezial-Werkzeugstahl, gewalzt, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	90 49 340 M
EAN	4003773028499
Gewicht	91 g
Abmessungen	180 x 120 x 25 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC011914
ETIM 6.0	EC011914
proficl@ss 6.0	EAC043c008
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten