

Produktinformation

92 81 04


Pinzette mit Wechselspitzen ESD

- Flexibel und variabel: Präzisionspinzetten mit Wechselspitzen sind besonders robust durch kohlenstoffverstärkten Kunststoff
- Zudem haben sie eine spielfreie 3-Punkt-Verbindung und senken durch die Variabilität der Spitzen Kosten
- Premium Edelstahl



Allgemein	
Artikel-Nr.	92 81 04
EAN	4003773087151
Material	Premium Edelstahl
Greifflächen	glatte Greifflächen
Griffe	Glatt
Gewicht	17 g
Abmessungen	130 x 10 x 17 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute	
Oberfläche	Mattiert
Ausführung	Gerade
Spitzenbreite (B)	2 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Stumpf
Korrosionsbeständig	Ja
Säurebeständigkeit	Sehr gut
ESD-geprüft	Ja
VDE-geprüft	Nein
Branchen	Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
Magnetisch	Nicht magnetisierbar (80%)
Verhalten	ableitend



Klassifikation	
eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019



Ersatzteile

92 89 04

Wechselspitzen ESD für 92 81 04,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten