

## Produktinformation

# 92 81 05

## Pinzette mit Wechselspitzen ESD

- Flexibel und variabel: Präzisionspinzetten mit Wechselspitzen sind besonders robust durch kohlenstoffverstärkten Kunststoff
- Zudem haben sie eine spielfreie 3-Punkt-Verbindung und senken durch die Variabilität der Spitzen Kosten
- Premium Edelstahl




### Allgemein

Artikel-Nr.	92 81 05
EAN	4003773087175
Material	Premium Edelstahl
Greifflächen	glatte Greifflächen
Griffe	Glatt
Gewicht	17 g
Abmessungen	130 x 10 x 17 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute

Oberfläche	Mattiert
Ausführung	Gerade
Spitzenbreite (B)	0,6 mm
Ausführung Pinzettenspitze	Spitz
Korrosionsbeständig	Ja
Säurebeständigkeit	Sehr gut
ESD-geprüft	Ja
VDE-geprüft	Nein
Branchen	Industrie Elektronik Uhrenhersteller Juwelier
Magnetisch	Nicht magnetisierbar (80%)
Verhalten	ableitend



### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040500
ETIM 5.0	EC000182
ETIM 6.0	EC000182
proficl@ss 6.0	EAB696c019



**Ersatzteile**

92 89 05

Wechselspitzen ESD für 92 81 05,

*Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten*