

Produktinformation

00 21 37 M

Werkzeugkoffer "Robust45 Move" Mechanik



Der große Robuste: Koffer mit umfangreichem Werkzeugsortiment für mobile Mechaniker

- Bestückt mit 12 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 90 Markenwerkzeugen
- Max. Zuladung: 35 kg
- 45 Liter Fassungsvermögen
- Für härteste Einsatzbedingungen: Staub- und wasserdicht und temperaturbeständig
- Gasdruckdämpfer im Scharnier
- Pneumatisch gedämpfter Deckel
- Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- Insgesamt 147 Steckmöglichkeiten
- Bodenschale mit Aluminiumtrennstegen
- Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport
- Große leichtgängige Rollen
- Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm
- Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm

Allgemein

Artikel-Nr.	00 21 37 M
EAN	4003773086239
Gewicht	17.400 g
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Abmessung Breite außen (innen)	609 mm (540 mm)
Abmessung Höhe außen (innen)	428 mm (364 mm)
Abmessung Tiefe außen (innen)	263 mm (229 mm)

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21100100
ETIM 5.0	EC000181
ETIM 6.0	EC000181
proficl@ss 6.0	EAA404c076

Lieferumfang

00 11 01	1 x KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
16 20 50 SB	1 x Elektriker-Klappmesser
16 95 01 SB	1 x KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug (Ø 8,0 – 13,0 mm) MM
26 12 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange) 
26 22 200	1 x Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

Lieferumfang	
	  $\leq 40^\circ$ 
430 130	1 x
70 02 160	1 x Seitenschneider 
71 31 200	1 x KNIPEX CoBolt® Kompakt-Bolzenschneider (Ø 5,2 mm) 
74 02 200	1 x Kraft-Seitenschneider 
78 61 140	1 x Electronic Super Knips® XL 
86 01 250	1 x Zangenschlüssel Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug 
87 01 250	1 x KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange 
HP400-12 M	1 x Heyco Ringmaulschlüssel-Sätze (6/8/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19 mm)
425 530 6	1 x Rennsteig Splintentreibersatz (Ø 3 mm/4 mm/5 mm/6 mm/8 mm/10 mm)
01114	1 x Stabila Holzgliedermaßstab Typ 1607weiss, 2 mtr.
02190	1 x Stabila Wasserwaage Typ 70TM (22 cm)
L240 00055	1 x Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)
101-0300	1 x Picard Schlosserhammer (300 g)
0022086	1 x Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
004018	1 x Wera Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4")
080150	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,6 x 3,5 x 100 mm)
087100	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 350PH (PH1 x 80 mm)
087350	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 350PH (PH3 x 150 mm)
093100	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 355PZ (PZ1 x 80 mm)
093150	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 355PZ (PZ2 x 100 mm)
093200	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 355PZ (PZ3 x 150 mm)
100040	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 335 (0,8 x 4,0 x 100 mm)
118008	1 x Wera Schraubendreher für Schlitzschrauben 2035 (0,4 x 2,5 x 80 mm)
118022	1 x Wera Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips® 2050 PH (PH0 x 60 mm)
170100	1 x Wera Kreuzschlitz-Schraubendreher 917 SPH (PH2 x 100 mm)
180200	1 x Wera Micro Schraubendreher PH00 (PH00 x 60 mm)
182640	1 x Wera Schlitz-Schraubendreher 932A (5,5 x 100 mm)
18266	1 x Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,2 x 7,0 x 125)
18268	1 x Wera Schraubmeißel Schlitz 932 A (1,6 x 9,0 x 150)
280050	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 10x80)
280080	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 15x80)
280100	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 20x100)
280120	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 25x100)
280150	1 x Wera TORX-Schraubendreher 367 (TX 30x115)



Zubehör

00 21 37 LE

Werkzeugkoffer "Robust45 Move" leer,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten