

Produktinformation

09 15 240

Kraft-Kombizange "Lineman's Pliers"

Amerikanisches Modell

DIN ISO 5746 ASME B107.20



- Hoch übersetzt für leichtes Schneiden
- 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
- Mit Kabel-Einziehhilfe im Gelenkspalt
- Mit universeller Dorn-Crimpstelle unterhalb des Gelenks
- Massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
- Ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
- Besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
- Zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
- Mit Schneidern für weichen und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidhärte ca. 64 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein

Artikel-Nr.	09 15 240
EAN	4003773087397
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	455 g
Abmessungen	240 x 55 x 22 mm
Norm	DIN ISO 5746 ASME B107.20
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 4,6 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 3,0 mm

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 6.0	EC000836
proficl@ss 6.0	AAA967c005
UNSPSC 13.1	27112104

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten