

Produktinformation

12 49 21

Ersatzmesserblock für 12 42 195



- Abisolieren ohne Nachjustieren von 0,03 bis 10,0 mm² (Nur bei konstanten Temperaturen)
- Vertieft liegender Drahtschneider
- Universelle Messergeometrie – robust und langlebig
- Vollautomatische Anpassung an feindrätige Leiter mit Standard-Isolierung im gesamten Kapazitätsbereich von 0,03 bis 10,0 mm²
- Keine Beschädigung der Leiter
- Die Klemmbacken aus Stahl halten das Kabel rutschsicher fest, ohne die verbleibende Isolation zu beschädigen
- Mit vertieft liegendem Drahtschneider für Cu- und Al-Leiter mehrdrätig bis 10 mm² und eindrätig bis 6 mm²
- Besonders leichtgängige Mechanik und sehr geringes Gewicht
- Messerblock und Längenanschlag auswechselbar
- Griff mit Weichkunststoff-Zone für sicheren Halt
- Gehäuse: Kunststoff, glasfaserverstärkt
- Messer: Spezial-Werkzeugstahl, ölgehärtet



Allgemein

Artikel-Nr.	12 49 21
EAN	4003773057581
Gewicht	8 g
Abmessungen	84 x 51 x 17 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

Technische Attribute

AWG	32 — 8
-----	--------

Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040302
ETIM 5.0	EC000163
ETIM 6.0	EC000163
proficl@ss 6.0	AAA002c003
UNSPSC 13.1	27111501

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten