



Art.-Nr. 78580

## Marder-Frei Dual

Vielseitig einsetzbar



Marder-Frei Dual ist unser vielseitigster Marderschreck. Bei Marderproblemen im Auto kann es mit dem beiliegenden Kabel an die Autobatterie angeschlossen werden.

Fall der Batterieanschluss nicht erwünscht sein sollte, oder das Gerät außerhalb des Motorraums eingesetzt werden soll, kann es aber auch mit handelsüblichen Mignon (AA) Batterien betrieben werden (nicht im Lieferumfang enthalten). Ideal bei Marderproblemen auf dem Dachboden.

Das Gerät gibt im 30-Sekunden-Intervall Töne hochfrequente Töne ab, um Marder zu stören. Andere Orte werden den Tiere angenehmer erscheinen. Zusätzlich erfolgt im 60-Sekunden Intervall ein LED-Blitzlicht. Marder-Frei Dual hat einen eingebauten Vibrationssensor. Dieser schaltet das Gerät bei Erschütterungen ab, für einen stromsparenden Einsatz im Motorraum.

Zur Montage liegen Kabelbinder und Befestigungsschrauben bei.



Zum Anschluss an Autobatterie

ODER



Mobil durch Batteriebetrieb



### Zusätzliches Informationsangebot

- **Produktmaße:** 13,5 x 7,5 x 3 cm (B x H x T)
- **Verpackungsmaße:** 8 x 15 x 6 cm (B x H x T)
- **Anleitungen in den Sprachen:** DE, GB, FR, ES, IT, NL, CZ
- **Produktbilder, Szenebilder**
- **Verpackungseinheit:** 10 Stk./Karton
- **EAN:** 4260277266516



Gardigo Marder-Frei

Einstiegsklasse

Heimwerker  
Praxis

2/2020

Preis/Leistung: gut

1,4

[www.gardigo.de/-78580-Test](http://www.gardigo.de/-78580-Test)



### Technische Daten

- **Reichweite:** ca. 60 qm in geschlossenen Räumen
- **Frequenz:** 12-24 kHz +/- 10 %, ca. 78 dB
- **Ausgangsfrequenz:** 5 Sek. AN, 25 Sek. AUS
- **Batterie:** 4 x AA (Mignon), je 1,5 V (nicht enthalten)
- **LED Blitz:** 3-fach / 1 x pro Minute