



CR 400 – Smart Stereo-Radio mit Bluetooth



Dieses Smart-Radio der Marke Dual bietet neben dem Empfang von UKW Radiosendern auch die Möglichkeit digitale Radiosender rauschfrei zu empfangen. Durch den automatischen Sendersuchlauf unterstützt Sie das Gerät problemlos bei der Sendersuche von verfügbaren digitalen und analogen Radiosendern. Ein eingebautes WiFi-Modul ermöglicht den Empfang von Internetradiosendern über Ihr kabelloses Heimnetzwerk. Das Dual CR 400 verfügt nicht nur über zahlreiche Funktionen, es lässt sich auch schnell und einfach bequem mit der Fernbedienung bedienen. Das symbolgesteuerte Farb-TFT-Display zeigt Ihnen beispielsweise den Sendernamen Ihres Lieblingsradiosenders an. Darüber hinaus können Sie über das Dual CR 400 Ihre Lieblingsmusik per Bluetooth, oder über Spotify-Connect wiedergeben lassen und verwandeln das Radio somit in ein Multifunktionsgerät. Dank der zwei eingebauten Lautsprecher genießen Sie Ihre Lieblingsmusik im Stereoklang.

Eigenschaften:

- DAB+ Tuner für Empfang von Digitalradiosendern
- PLL-UKW-RDS Tuner für Empfang von Analogradiosendern
- WLAN-Internetradio für den Empfang von mehr als 10000 Radiostationen
- WLAN 802.11b/g/n
- Spotify Anbindung für Nutzer mit Premium Account
- Bluetooth zur kabellosen Musikübertragung via Smartphone und Tablet mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern
- USB-Anschluss zur Wiedergabe von Speichermedien
- 2,4" TFT-Farbdisplay zur Anzeige von Slideshow Inhalten
- Remote APP zur komfortablen Steuerung per Smartphone APP (iOS/Android)
- Zwei Eingebaute Lautsprecher für Stereoklang
- Ausgangsleistung: 2 x 5 W RMS
- Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
- 2 Weckzeiten einstellbar
- Inkl. Fernbedienung
- Netzbetrieb



CR 400 – Smart Stereo-Radio mit Bluetooth

Abmessungen Gerät:
280 x 110 x 105 mm (B x T x H)

Gewicht: ca. 0,9 kg

Spannungsversorgung:
DC 8 V/1,5 A

Leistungsaufnahme:
12 W
< 1 W im Standby
< 2 W im Standby – Netzwerk aktiv

Lautsprecher Ausgangsleistung:
2 x 5 W RMS

Bluetooth Version:
V 5.0 BR/EDR konform
Frequenz 2.4 GHz
Reichweite ca. 10 m

Umgebungsbedingungen:
+5 °C bis +35°C
5% bis 90% relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)

Empfangsfrequenzen analog (UKW):
UKW 87,5 – 108 MHz
Empfangsfrequenzen digital (DAB+):
DAB 174 – 240 MHz

Antenne:
Teleskopantenne (67 cm)

Anschlüsse:
Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
AUX-IN-Audioeingang (3,5 mm Klinke)

EAN: 4260136676876