



Die Cloud Desktop CBV42 ist die innovative Antwort von LG auf die Desktop Virtualisierung und Cloud Computing und passt ideal in schon vorhandene Strukturen. Mit VMware Zertifizierung und PCoIP Technologie ausgestattet, senken Sie nicht nur die Anschaffungskosten von Hard- und Software, sondern auch Administrations- und Wartungskosten in jedem Unternehmen, ob Verwaltung, Bildung, Forschung oder Entwicklung.

Top Features

- Kompatibel mit VMware View virtual Desktop
- Virtuelles Computing mit der revolutionären Teradici PCoIP Technologie, neuem Tera 2321Chip und 512MB Speicher über LAN/WAN
- Die True Zero Client Desktop liefert ein Höchstmaß an Sicherheit, ist wartungsfrei - und kommt ohne CPU, Betriebssystem, Treiber oder Anti-Virus Software aus
- Niedrige Betriebskosten, hohe Sicherheit, und zukunftssichere Skalierbarkeit des Desktops
- Verringert den Installationsaufwand, zentralisiert die Wartung und reduziert die Energiekosten um mehr als 50%

Bild	
Max.Auflösung	1920 x 1200
Farbdarstellung	16,7 Mio.
Multiscan Support	Ja
Netzwerk Support	Ethernet (10/100/1000) PCoIP VMWare view
Monitor	
Gehäusefarbe	Mattschwarz
Eingangsbuchse	4 x USB 2.0 Rückseite, 2 x USB 2.0 Frontseite
Ausgangsbuchse	DVI-I, DisplayPort 1.2
Weitere Anschlüsse	Netzwerkanschluss RJ45
VESA Plug & Play	DDCCI
Ergonomische Standards	TÜV-GS
Prüfzeichen	CE, UL, FCC-B, cUL
Bedienung	
OSD-Sprachen	CN, FI, FR, ES, SE, PL, GR, JP, UK, IT, KR, DE, RU, PT, u.a.
Allgemeine Daten	
Netzspannung (Vac)	100 - 240 Vac
Netzfrequenz (Hz)	47 - 63 Hz
Leistungsaufnahme in Watt (maximal EIN/Standby/AUS)	< 6 / 0,5 / 0,5
Maße ohne Standfuß in mm (B x H x T)	31 x 185 x 144
Maße mit Standfuß in mm (B x H x T)	70 x 189 x 144
Maße inkl. Verpackung in mm (B x H x T)	266 x 155 x 199
Gewicht brutto	1,3 kg
Gewicht ohne Standfuß	0,66 kg
Gewicht mit Standfuß	1 kg
Zubehör	
Lieferumfang	Netzkabel, externes Netzteil
Besonderheiten	Ext. Netzteil, 6 x USB 2.0, vmware zertifiziert, PCoIP virtuelles Computing ohne PC, Kopfhörerausgang, Kopfhörerbuchse 3,5 mm Klinke, Fuß abnehmbar, DVI-I Ausgang, DisplayPort Ausgang, Kensington Lock vorbereitet
Sonstiges	
Garantie	36 Monate inkl. Backlights und SWAP-Service (Defektes Produkt wird durch ein neuwertiges Gerät getauscht. Dazu erhalten Sie ein Austauschgerät, in dessen Verpackung Sie das Defektgerät zur Reparatur schicken)
Eco	
Blei im Gerät enthalten	Dieses Gerät enthält Blei in bestimmten Bauteilen oder Komponenten bei denen keine technische Alternative besteht. Hierbei hält sich LG an die RoHS Richtlinie der Europäischen Union.
Quecksilber im Gerät enthalten (mg)	Nein